

2m Micro HDMI naar HDMI Kabel met Ethernet, 4K 30Hz Video, Duurzame High Speed
Micro HDMI Type-D naar HDMI 1.4 Adapter/Converter Kabel, UHD HDMI
Monitors/TVS/Displays, M/M

Productcode: HDADMM2M



Deze HDMI™ Micro naar HDMI kabel met Ethernet is ontworpen om apparaten met een HDMI Micro-poort aan te sluiten op een HDMI-scherm/apparaat. Dit is een voordelige oplossing om HDMI apparaten van de nieuwste en volgende generatie aan te sluiten op bestaande HDMI-technologie.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Door het gebruik van 34 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een enkele kabel voor het snel aansluiten van uw smartphone of draagbaar apparaat op uw beeldscherm of tv met HDMI®-aansluiting

Eigenschappen

- **HIGH SPEED MICRO HDMI NAAR HDMI KABEL:** 2m HDMI 1.4b adapterkabel met Ethernet | 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz, 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2Gbps bandbreedte, breedbeeld ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DUURZAAM:** Volledig gegoten Ultra HD High Speed Micro HDMI naar HDMI converter kabel. Duurzame PVC trekontlasting voorkomt rafelen of schade als gevolg van herhaalde buigen en intensief gebruik. Ideaal voor commerciële omgeving
- **KWALITEITSCONSTRUCTIE:** Micro HDMI naar HDMI-videokabel met 34AWG-draad en vergulde connectoren. EMI-afscherming met Al-Mylar-folie en koperen vlechtwerk verbeteren de signaalintegriteit en betrouwbaarheid voor een hogere kwaliteit video en audio.
- **APPLICATIES:** Deze adapter verbindt Micro HDMI (Type-D) apparaten zoals telefoons, tablets, laptops en camera's (DSLR/Video) met uw HDMI (Type-A) TV, monitor, display, projector. Ideaal voor het bekijken op grotere schermen. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECIFICATIES:** 2 m zwart HDMI 1.4b HDMI Male (Type-D/Micro) naar HDMI Male (Type-A/Standard) | 34 AWG PVC Omhulsel | Al-Mylar folie met vlechtwerk | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Kleur | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder| Levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - Micro HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	34 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Buitendiameter kabel	0.2 in [4.2 mm]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
Gewicht product	2.1 oz [60.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.3 in [13.4 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 oz [68.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2m High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro M/M
-------------	---

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.