

## Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con Entrega de Potencia PD - Adaptador USB-C a 3x USB-A

ID del Producto: HB30C3APD



Este concentrador compacto USB 3.0 le permite añadir tres puertos USB-A a su ordenador portátil, compatible con entrega de potencia USB. Esto significa que puede alimentar y recargar su ordenador portátil a través de su puerto USB Type-C™ y, al mismo tiempo, suministrar la alimentación al concentrador.

Gracias a su cable USB Type-C™ integrado y diseño que ocupa poco espacio, este versátil concentrador constituye una perfecta solución portátil para la conexión de dispositivos que requieren puertos USB Type-A convencionales con su ordenador equipado con USB-C o Thunderbolt™ 3.

Gracias a su diseño compacto y resistente, es posible llevar este concentrador portátil USB 3.0 donde quiera que vaya. Dado que es compacto, es fácil llevarlo dentro de la bolsa de su ordenador portátil, además de que ocupa poco espacio en un escritorio o una mesa cuando se conecta a una estación de trabajo. En el caso de aplicaciones portátiles, el cable integrado (USB-C) anfitrión evita tener que acordarse de llevar otro cable.

Este concentrador USB-C 3.0 es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 pass-through (hasta 60 vatios) para alimentar y cargar su ordenador portátil. Ahora, en lugar de llevar varios cables y adaptadores de alimentación, puede utilizar el adaptador de alimentación USB-C de su ordenador portátil para alimentar su ordenador portátil y el concentrador. El uso de un solo adaptador de alimentación, en lugar de dos, evita molestias y marañas de cables al trabajar.

El concentrador de 3 puertos USB 3.0 incluye un cable USB integrado de longitud suficiente para la conexión con el puerto USB 3.0 de su ordenador portátil o tablet, indistintamente de la ubicación del puerto. Esto ofrece más opciones de colocación en la mesa o el escritorio, lo cual facilita la creación de un espacio de trabajo eficiente a nivel de espacio y que resulta confortable.

Este concentrador USB tiene compatibilidad multiplataforma, lo cual significa que funciona con una amplia gama de modelos de ordenador portátil. También funciona con varios sistemas operativos,

como Windows®, Mac, Linux® y Chrome OS™. Se instala automáticamente una vez que lo conecta a su ordenador portátil, a fin de empezar a funcionar en cuestión de segundos.

El modelo HB30C3APD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Alimente simultáneamente tanto el concentrador, como su ordenador portátil, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil
- Utilice el puerto USB-C de su ordenador portátil, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ o MacBook que tenga limitación de puertos para expandir sus opciones de conexión y añadir puertos USB-A adicionales
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje/se desplace, a fin de poder conectar prácticamente cualquier periférico USB con su ordenador portátil donde quiera que vaya

### Características

- Compacto y portátil concentrador que añade tres puertos USB-A a su ordenador portátil, a través de un puerto USB-C
  - Compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 (hasta 60W) para alimentar y cargar su ordenador portátil cuando se empareja con el adaptador de alimentación basado en USB-C del ordenador portátil
  - Cable USB Type-C integrado de mayor longitud (34cm) que ofrece opciones flexibles de ubicación sobre una mesa/escritorio
  - Compatibilidad universal, multiplataforma, además de fácil y rápida instalación, con compatibilidad nativa con la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  - Plug-and-play, compatible además con el intercambio o la conexión en caliente
  - El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
  - Retrocompatible, se puede utilizar con sus dispositivos USB 3.0 y 2.0
  - Concentrador de estilo de conexión por "dongle" (llave), incluye tres puertos SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), con capacidad de transmisión de hasta 5Gbps
-

## Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	USB Power Delivery
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	3
Interfaz	USB 3.0
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813

## Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s

## Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
-------------------------	---

## Software

Compatibilidad OS	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

## Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps) (para garantizar que el concentrador alimenta y carga su ordenador portátil, el puerto USB-C de su portátil debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
-------------------------------------	--



Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)

Nota

El puerto USB-C del concentrador es solamente para la entrega de potencia por USB. No es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la transferencia de datos.

No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su ordenador portátil anfitrión es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.

El concentrador también puede conectarse al puerto USB-C de un ordenador portátil anfitrión que no es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al concentrador, no suministrará alimentación a su ordenador portátil anfitrión.

---

Indicadores

Indicadores LED	Encendido (azul)
-----------------	------------------

---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Power Delivery	60W

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~90% (sin condensación)

---

Características Físicas

Color	Negro
Factor de forma	Compacto



Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	13.4 in [34 cm]
Longitud del Producto	2.8 in [72.0 mm]
Ancho del Producto	2.8 in [71.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Peso del Producto	2.1 oz [60.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Ancho de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [42.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.0 oz [170.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Concentrador USB 3.0
	Guía rápida de inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

