

3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A

Productcode: HB30C3APD



Met deze compacte USB 3.0 hub kunt u drie USB-A poorten aan uw laptop toevoegen, met ondersteuning van USB Power Delivery. Dit betekent dat u uw laptop kunt voeden en opladen via de USB-C™ poort, terwijl u tegelijkertijd de adapter voedt.

Met de geïntegreerde USB Type-C™ kabel en compacte design, is deze veelzijdige hub de perfecte draagbare oplossing voor de aansluiting van apparaten die traditionele USB Type-A poorten vereisen op uw met USB-C of Thunderbolt™ 3 uitgeruste computer.

Dankzij het compacte en robuuste design kunt u deze draagbare USB 3.0 hub overal met u meenemen. Omdat deze hub compact is, kan de hub gemakkelijk in uw laptotas worden opgeborgen en neemt de hub slechts weinig bureauruimte in beslag wanneer u hem aansluit op uw werkstation. Voor mobiel gebruik betekent de geïntegreerde (USB-C) hostkabel dat u een kabel minder hoeft mee te nemen.

Deze USB-C 3.0 hub ondersteunt USB Power Delivery 2.0 pass-through tot 60 W om uw laptop te voeden en op te laden. Nu kunt u de USB-C voedingsadapter van uw laptop gebruiken om zowel uw laptop als de hub te voeden, waardoor het niet meer nodig is meerdere kabels en voedingsadapters mee te nemen. Door slechts één voedingsadapter te gebruiken in plaats van twee, elimineert u kabelwarboel en problemen tijdens het werk.

De 3-poorts USB 3.0 hub heeft een geïntegreerde USB-kabel die lang genoeg is om de USB 3.0 poort van uw laptop of tablet te bereiken, ongeacht waar de poort zich bevindt. Zo kunt u de hub op meerdere plaatsen op uw bureau neerzetten, zodat u gemakkelijker een comfortabele, efficiënte werkomgeving kunt creëren.

Deze USB-hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor de hub geschikt is voor vele verschillende laptops. De hub werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux® en Chrome OS™. De hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

De HB30C3APD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voed tegelijkertijd zowel de hub als uw laptop via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Gebruik de USB-C poort op uw laptop, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ of MacBook met een beperkt aantal poorten om uw aansluitopties uit te breiden door toevoeging van extra USB-A poorten
- Neem de hub mee op reis en sluit vrijwel elk USB-randapparaat op uw laptop aan waar u ook heen gaat

Eigenschappen

- Compacte en draagbare hub die drie USB-A poorten aan uw laptop toevoegt via een USB-C poort
- Ondersteunt USB Power Delivery 2.0 om uw laptop te voeden en op te laden via de USB-C voedingsadapter van uw laptop
- Geïntegreerde, extra lange (34 cm) USB Type-C kabel maakt flexibele opstelling op uw bureau mogelijk
- Universeel, multi-platform compatibel, snel en eenvoudig te installeren en met native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 dataporten
- Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
- Hub met dongle-kabel heeft drie SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C hostverbinding	Ja
USB-C apparaat	USB Power Delivery

poort(en)	
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	3
Interface	USB 3.0
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24-polig) USB 3.0 USB Type-C (24-polig) USB 3.0
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps) (om te zorgen dat de hub uw laptop voedt en oplaadt, moet de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunen) Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Notitie	The USB-C poort van de hub is alleen geschikt voor USB Power Delivery. De poort ondersteunt geen DisplayPort Alt Mode of dataoverdracht.



Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Controleer of de USB-C poort van uw host laptop USB Power Delivery 2.0 ondersteunt

De hub kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt, als er een voedingsadapter is aangesloten op de hub, echter geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Indicatoren

LED-indicatoren	Power (blauw)
-----------------	---------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Power Delivery	60W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	13.4 in [34 cm]
Lengte product	2.8 in [72.0 mm]
Breedte product	2.8 in [71.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	2.1 oz [60.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	8.3 in [21.1 cm]
Package Height	1.7 in [42.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.0 oz [170.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 Hub verkorte handleiding
-------------	-------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

