

USB-C-hubb med Power Delivery - 3 portar USB 3.0 - USB-C till 3x USB-A - vit

Produkt ID: HB30C3APDW



Med denna USB 3.0-hubb med 3 portar kan du ge din MacBook Pro, MacBook och andra USB-C™-kapabla bärbara datorer fler funktioner genom att lägga till tre USB-A-portar. Den kompakta USB-hubben stöder USB Power Delivery, vilket innebär att du kan strömförse och ladda din bärbara dator genom dess USB-C-port och samtidigt strömförse hubben.

Tack var dess kompakta och tåliga design kan du ta med dig denna bärbara USB 3.0-hubb var du än går. Den får lätt plats i datorväskan och tar bara upp lite skrivbordsutrymme när du ansluter den till din arbetsstation. För bärbara situationer innebär den inbyggda värdkabeln (USB-C) en sak färre att komma ihåg att ta med sig.

Denna USB-C 3.0-hubb stöder USB Power Delivery 2.0, så istället för att bära på flera kablar och strömadaptrar kan du använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att strömförse både din bärbara dator och hubben. Genom att bara använda en strömadapter istället för två kan du slippa sladdhärvor och frustration när du arbetar.

Denna USB-C 3.0-hubb stödjer USB Power Delivery 2.0 på upp till 60 W för att driva och ladda din bärbara dator. Nu kan du, i stället för att bära på en mängd kablar och strömadaptrar, använda din bärbara dators USB-C-strömadapter för att driva både din bärbara dator och hubben. Genom att bara använda en strömadapter istället för två kan du slippa sladdhärvor och frustration när du arbetar.

Denna USB-C-expansionshubb är kompatibel med flera plattformar, vilket innebär att den fungerar med många olika bärbara datorer. Den fungerar även med olika operativsystem så till exempel Windows®, macOS, Linux® och Chrome OS™. Den installeras automatiskt när du ansluter den till din bärbara dator så att du kan komma igång på ett par sekunder.

HB30C3APDW täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ta med dig hubben när du reser och anslut i stort sett vilket USB-tillägg som helst till din bärbara dator, var du än är
- Strömförse både hubben och din bärbara dator samtidigt med hjälp av datorns USB-C-baserade strömadapter
- Använd USB-C-porten på din portbegränsade MacBook Pro, MacBook, Ultrabook™, ChromeBook Pixel™ eller bärbara dator för att få fler anslutningsmöjligheter genom att lägga till extra USB-A-portar

Funktioner

- TAA Compliant
- Kompakt och bärbar hubb som lägger till tre USB-A-portar till din bärbara dator genom en USB-C-port
- Stödjer USB Power Delivery 2.0 (upp till 60 W) för att driva och ladda din bärbara dator när den är kopplad till den bärbara datorns USB-C-baserade strömadapter
- Inbyggd, förlängd (34 cm) USB Type-C-kabel ger flexibel utplacering på skrivbordet
- Universell, multi-plattform-kompatibel med snabb och enkel installation och inbyggt stöd för de flesta operativsystem (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Plug-and-play och stöd för hot-swap eller hot-plug
- Den inbyggda kabeln har en liten och vändbar USB-C-kontakt och den är kompatibel med Thunderbolt™ 3-datatportar
- Bakåtkompatibel för användning med dina äldre USB 3.0- och 2.0-enheter
- Hubb i dongelstil ger tre SuperSpeed USB 3.0-portar (USB 3.1 Gen 1) med stöd för genomströmning på upp till 5 Gbps

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	USB Power Delivery
USB-C-värdanslutning	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Portar	3
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps) (för att se till att hubben strömförser och laddar din bärbara dator måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0) Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
-----------------------	---

Obs. Hubbens USB-C-port är endast för USB Power Delivery. Den stöder inte DisplayPort alt-läge eller dataöverföringar.

Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din bärbara dators USB-C-port stöder USB Power Delivery 2.0

Hubben kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till hubben i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström (blå)
-----------------	-----------------

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W
Utspänning	5 DC

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Vit
Formfaktor	Kompakt
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	13.4 in [340 mm]
Produktlängd	3.0 in [7.5 cm]
Produktbredd	2.8 in [7.2 cm]

Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
Produktvikt	2.2 oz [61.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	1.6 in [4.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Paketets höjd	8.4 in [21.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.2 oz [176.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-hub
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.