

Hub USB C de 4 Puertos - Concentrador USB Tipo C con 4 Puertos USB-A (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps) Bus USB o Autoalimentación de Carga Portátil USB-C a USB-A BC 1.2

ID del Producto: HB30C4AFS



Este compacto concentrador USB 3.2 Gen 1 amplía su conectividad, ya que añade cuatro puertos USB Type-A, a través de un solo puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. Incluye un adaptador de alimentación de 20W, que permite conectar dispositivos USB exigentes, además de poder cargar rápidamente sus dispositivos móviles mediante los puertos USB de carga y sincronización.

Al convertir el puerto USB-C de su ordenador en cuatro puertos USB-A, es posible continuar con el uso de todos sus dispositivos USB 3.2 Gen 1 existentes, como sus unidades de memoria USB (Flash), discos duros externos e impresoras (USB 3.2 Gen 1 también se conoce como USB 3.0). Ahora puede ahorrar dinero y tiempo, y evitar las molestias de tener que comprar nuevos periféricos equipados con USB-C.

Este concentrador USB está diseñado para la movilidad total, gracias a su caja compacta y de peso ligero. Puede llevarlo fácilmente en el maletín de su laptop cuando viaje/se desplace, lo cual facilita la conectividad casi donde quiera que vaya.

Este concentrador de 4 puertos tiene un diseño que ocupa poco espacio al conectarlo sobre su escritorio/mesa de trabajo.

Gracias a sus cuatro puertos de carga y sincronización, este concentrador le garantiza que sus dispositivos móviles estarán cargados y listos para su uso cuando los necesite. El concentrador de alimentación independiente incluye puertos USB que suministran más alimentación que los puertos USB convencionales, así que sus dispositivos se cargan más rápido. La carga proporcionada depende del número de dispositivos conectados y de la cantidad de corriente eléctrica que cada dispositivo consume.

Este concentrador USB 3.2 Gen 1 con alimentación independiente incluye un adaptador de alimentación externo para la carga de dispositivos USB exigentes. Esto significa que puede, de forma

confiable, conectar y utilizar gabinetes y discos duros externos de mayor capacidad.

Este concentrador USB de cuatro puertos tiene compatibilidad multiplataforma, lo cual significa que funciona con una amplia gama de modelos de laptop. También funciona con varios sistemas operativos, como Windows®, Mac, Linux® y Chrome OS™. Se instala automáticamente una vez que lo conecta a su laptop, a fin de empezar a funcionar en cuestión de segundos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Convierta el puerto USB Type-C de su ordenador en cuatro puertos USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)
- Accesorio perfecto para entornos domésticos, así como oficinas compartidas, ya sea tipo BYOD (Trae tu propio dispositivo) o CYOD (Elige tu propio dispositivo)
- Ideal para usuarios de computadoras de escritorio y laptops, Ultrabook™, Chromebook Pixel™ y MacBook Pro con un número limitado de puertos USB 3.2 Gen 1
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya

Características

- **HUB USB 3.2 Gen 1 DE 4 PUERTOS ALIMENTADOS:** Puerto anfitrión USB 5Gbps para laptops a 4 puertos USB-A; el hub USB portátil/de sobremesa admite bus USB o alimentación autónoma (adaptador de corriente incluido); cable USB-C adjunto de 11.3cm
- **SOPORTE DE CARGA RÁPIDA CON BC 1.2:** Cargue hasta 2.4A (12W) en cualquier puerto hasta un máximo de 20W compartidos entre todos los dispositivos conectados utilizando el adaptador de corriente universal de 5V 4A incluido (NA/JP, UK, EU, AU)
- **VELOCIDADES DE HASTA 5Gbps:** USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps compartido con todos los dispositivos de bajada, admite unidades de memoria, dispositivos de almacenamiento de datos, teclados, mouse, cámaras web, audífonos
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS:** Independiente del sistema operativo, configuración sin controladores, soporta los principales sistemas operativos incluyendo Windows,

macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android; Compatible con USB 2.0/1.1

- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años; respaldado durante 2 años por StarTech.com, incluyendo soporte técnico multilingüe gratuito 24/5 basado en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Especificaciones Generales	Amperios de salida por puerto: 900mA
MTBF	41.704,70 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
	4 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)

Software		
	Compatibilidad OS	independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)
	Nota	USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. Cuando los dispositivos que se cargan mediante USB se conectan al concentrador, la carga de salida depende del número de dispositivos conectados, así como de la cantidad de corriente de alimentación que cada dispositivo consuma.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1 A
	Tensión de Salida	5 DC
	Alimentación de Salida	4 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	B
	Consumo de Energía	20
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Humedad	HR 0~90% (sin condensación)
Características Físicas		
	Color	Negro
	Factor de forma	Compacto
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	4.4 in [113 mm]
	Longitud del Producto	1.5 in [39 mm]
	Ancho del Producto	2.9 in [7.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso del Producto	1.2 oz [34 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	5.2 in [13.2 cm]
	Ancho de la Caja	6.5 in [16.4 cm]
	Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	12.8 oz [362.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Hub 4x USB 3.0
		1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.