

7-ports USB C-hubb - USB Type-C till 2x USB-C/5x USB-A - USB 3.0-hubb i metall - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - Självförsörjd - BC 1.2 snabbladdning - Monterbar/hållbar

Produkt ID: HB30C5A2CST



Med den här USB-C™-hubben förvandlar du din bärbara eller stationära dators USB Type-C™-port till fyra vanliga USB-A-portar - en USB-A snabbladdningsport och två USB-C-portar. Hubb för anslutning av flera USB-enheter

7-portarshubben är alltid praktisk att ha till hands, monterad på väggen eller direkt på skrivbordet. Hubbens portar är placerade på stort avstånd från varandra för enkel isättning och borttagning av USB-enheter utan att andra enheter behöver tas bort för att få plats.

Med extra USB 3.2 Gen 1-portar kan du öka produktiviteten och ansluta fler enheter till datorn eller helt enkelt slippa byta enheter anslutna till din portbegränsade bärbara dator. Med hubben förlänger du livet på dina USB 3.2 Gen 1-enheter samtidigt som du drar fördel av nyare USB-C-enheter.


Som gjord för IT-proffs och alla som ständigt behöver koppla i och koppla ur olika enheter.

Hubben är det perfekta tillbehöret för bärbara eller stationära datorer och har ett robust metallhölje för att hänga med i den dagliga rutinen.

Montera med den medföljande väggållaren där det passar dig bäst - på väggen eller på skrivbordet.

I snabbladdningsportarna ansluter du dina mobila enheter för att dom alltid ska vara laddade och klara. Synkronisera och får lätt åtkomst till dina enheter medan du laddar. Ladda din mobila enhet snabbare än med vanliga USB-portar tack vare USB-A-porten som stöder USB Battery Charging Specification 1.2 och ger upp till 2,4A.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera på platser där USB 3.2 Gen 1-portar måste vara fast monterade på en yta som en vägg eller under skrivbordet
- Uppgradera dina anslutningar för MacBook, Ultrabook™ eller annan bärbar eller stationär dator.
- Använd vid arbetsstationer med flera användare för att ge flera enheter åtkomst till USB-hubb
- Anslut olika tillägg i hemmet eller på kontoret från en enda USB 3.2 Gen 1-anslutning

Funktioner

- **USB C-HUBB MED 7 PORTAR:** Utöka anslutningsmöjligheterna för en bärbar/stationär dator med USB Type-C genom att lägga till 5x USB-A- och 2x USB-C-portar (endast data) med denna SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 adapterhubb; inklusive 1 m USB-C-värdkabel
- **LADDA & SYNKA:** Självförsörjande USB-hubb med 36 W strömförsörjning (delas mellan alla portar). USB-A-porten ger upp till 12 W (BC 1.2). Stöder lägena CDP (Charging Downstream Port) och DCP (Dedicated Charge Port) för laddning av enheter med eller utan en ansluten dator
- **MONTERBAR:** Med det inkluderade monteringsfästet är denna kompakta USB 3.2 Gen 1-hubb i metall perfekt för kommersiella miljöer; kan monteras säkert på vägg eller bord med skruvar; inklusive gummifötter för bättre grepp
- **GENOMTÄNKT DESIGN:** Frånkoppla enkelt alla enheter via huvudströmbrytaren på hubben; LED-lampor för visning av status; enkel åtkomst med USB-A-portar på ovansidan och USB-C-portar på sidopanelen
- **BRED KOMPATIBILITET:** Robust USB-hubb som är OS-oberoende, fungerar med Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; USB 3.2 Gen 1/2.0-kompatibel; stöder SSD/USB-minnen, tangentbord, möss, webbkameror, skanner, skrivare

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

USB-C-enhetsport(ar) Ja

USB-C-värdanslutning			Ja
Snabbladdningsport(ar)			Ja
Portar			7
Gränssnitt			USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp			USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder			USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB-A laddningsport som levererar upp till 2,4A USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID			VIA Labs - VL817-Q7
Prestanda			
	Maximal dataöverföringshastighet		5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Typ och hastighet		USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)			
	Connector A		1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	Connector B		4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
			2 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
			1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbladdning)
Mjukvara			
	OS-kompatibilitet		OS-oberoende; ingen mjukvara eller drivrutin behövs
Särskilda anmärkningar/krav			
	System- och kabelkrav		Ledig USB Type-C-port - USB 3.0 (5 Gbps)
	Obs.		USB Type C-porten är endast avsedd för data. USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. Hubben stöder inte DP Alt Mode eller USB Power Delivery.
Indikatorer			
	LED-indikatorer		1 - Ström

7 - Anslutning via hubbport

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utspanning	12V DC
Utström	3 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Luftfuktighet	20~80% RH

Utseende

Färg	Svart
Formfaktor	Skrivbord
Kabinettyp	Aluminium
Kabellängd	40.2 in [1022.4 mm]
Produktlängd	5.1 in [13.0 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
Produktvikt	6.0 oz [170.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
-------------------	---

Paketets längd	7.7 in [19.5 cm]
Paketets bredd	4.1 in [10.5 cm]
Paketets höjd	3.8 in [9.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.3 lb [0.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb
	1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - USB-C till USB-B-kabel
	2 - Gummifötter
	2 - Monteringsfästen
	4 - monteringsskruvar
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.