

Cavo Mini HDMI a DVI da 1m - Cavo adattatore DVI-D Maschio a mini HDMI Maschio 19 Pin (1080p) - Cavo Adattatore digitale per monitor DVI - Convertitore HDMI mini a DVI M/M

ID prodotto: HDCDVIMM1M



Il cavo Mini HDMI® a DVI-D da 1 m HDCDVIMM1M permette di visualizzare immagini e video da una fotocamera o altro dispositivo portatile (tablet, laptop, ecc.) dotato di Mini HDMI su un display o proiettore dotato di DVI-D. In alternativa, al fine di incorporare l'audio nelle presentazioni video, è possibile utilizzare il nostro cavo audio stereo slim 3,5 mm da 1 m (MU3MMS).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare la fotocamera o un altro dispositivo portatile (tablet, laptop, ecc.) dotato di Mini HDMI a un display o proiettore dotato di DVI-D

Caratteristiche

- CAVO MINI HDMI A DVI: Cavo Mini HDMI maschio a DVI-Digital (19-pin) maschio da 1m; supporta Full HD 1920x1200p, 60Hz/1080p, Single link, 3.9 Gbps larghezza di banda, profondità di colore 24 Bpp (RGB)

- **DUREVOLE:** cavo Full-HD ad alta velocità con rivestimento in PVC per un'elevata resistenza e affidabilità; Connettore in PVC flessibile impedisce lo sfilacciamento/danneggiamento dovuto a piegature ripetute o uso brusco; ideale per ambienti commerciali
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo 30AWG con connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con foglio di Al-Mylar e treccia di rame che migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale, fornendo video e audio di qualità superiore
- **APPLICAZIONI:** Questo cavo collega dispositivi Mini HDMI (Type-C) come telefoni, tablet, computer portatili e fotocamere al tuo monitor/display/proiettore DVI; ideale per la visualizzazione su schermi grandi; funziona con monitor Samsung/Dell/HP/Acer/LG
- **SPECIFICHE:** 1m | Nero | HDMI Maschio (HDMI Type-C/Mini) a DVI-Digitale (19-pin) Maschio | Connettori placcati oro | 30 AWG | 5mm di diametro esterno | Guaina in PVC | Schermatura EMI: Foglio di Al-Mylar con treccia di rame

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - Mini HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	1.6 in [4 cm]

Altezza prodotto	0.4 in [1 cm]
Peso prodotto	2.4 oz [68.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.1 in [18.1 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.7 oz [76.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Mini HDMI® a DVI-D 1 m - M/M
--------------------------	---------------------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.