

Hub USB-C a 3 porte con Gigabit Ethernet RJ45 GbE - 2x USB-A, 1x USB-type C -
Adattatore SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 Tipo C - Alimentato tramite USB -
Alluminio - Funziona w/TB3

ID prodotto: HB31C2A1CGB



La connettività di un computer laptop USB-C è facilmente espandibile grazie a questo hub USB-C Gen 2 di nuova generazione che offre 10 Gbps a supporto di una maggiore larghezza di banda per i dispositivi connessi e velocità di trasferimento dei dati più elevate. Inserendolo nella porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 del laptop in uso, l'hub USB-C a 3 porte alimentato tramite bus consente di aggiungere una porta LAN, una porta USB-C e due porte USB-A e poter quindi collegare rapidamente più dispositivi USB.

Per connessioni di rete più veloci e costanti, la porta Gigabit Ethernet integrata dell'hub USB 3.2 Gen 2 fornisce un accesso alla rete cablata completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3/u/ab. La porta GbE supporta anche la funzionalità Wake On LAN (WOL), che consente di riattivare il computer in remoto tramite la rete.

Leggero e compatto, questo hub USB Type-C è un accessorio comodo e portatile per il laptop. Dotato di cavo USB-C integrato, è alimentato tramite bus e pertanto ricava l'alimentazione direttamente dalla porta USB-C del computer, senza bisogno di alimentazione esterna. Ciò consente di ridurre il numero di cavi da portare con sé durante gli spostamenti. L'hub può assorbire fino a 15 Watt di potenza dall'host collegato e contemporaneamente attivare più dispositivi alimentati tramite bus, con una potenza totale disponibile in base all'host collegato.

Il lungo cavo integrato di 25 cm offre una maggiore flessibilità per il collegamento a distanze maggiori e l'installazione plug-and-play.

Grazie alla presenza di porte per periferiche USB-C e USB-A, la retrocompatibilità di questo hub consente il supporto di dispositivi USB di vecchia e nuova generazione. È possibile collegare unità flash, dispositivi di acquisizione video e dischi rigidi esterni con velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 10 Gbps. Questo hub USB Type-C incrementa la produttività, offrendo tutti i collegamenti necessari quando si lavora.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.

MAC Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Consente di tracciare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Connectivity Tools, visitare il sito:
www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per lavoratori mobili, per l'uso in ufficio e a casa
- Le dimensioni compatte sono perfette in ambienti di lavoro piccoli o con postazioni condivise

Caratteristiche

- HUB USB-C a 3 PORTE: grazie a questo hub adattatore da 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed è possibile espandere la connettività di un computer lapto/PC con USB-C aggiungendo 1 porta USB-C, 2 porte USB-A e 1 porta GbE; supporta dispositivi USB 3.2 Gen 1/2.0
- GIGABIT ETHERNET: consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 full duplex per la connettività cablata con frame jumbo, Wake on LAN, negoziazione automatica a 10/100/1000 Mbps, codifica V-LAN e codifica delle priorità di livello 2

- **MAGGIORE POTENZA PER I DISPOSITIVI:** hub USB Type-C con velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbps e potenza fino a 15 W (3 A) condivisa con tutti i dispositivi downstream; supporto di unità SSD/chiavette USB, archiviazione dati, tastiere, mouse ecc
- **COMPATTO E PORTATILE:** di peso leggero, l'hub per computer laptop alimentato tramite bus è dotato di un robusto alloggiamento in alluminio, cavo host USB-C integrato di 25 cm e fattore di forma ridotto (95 mm x 45 mm x 1,6 cm)
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** hub di espansione multiporta USB-C con configurazione senza driver e supporto dei principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android; compatibile con host Thunderbolt 3 (TB3)
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	Sì
Connessione host USB-C	Sì
Porte	3
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Pass-through USB	Sì
Standard del settore	USB 3.2 Gen 2 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1</BR> IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
ID chipset	Realtek - RTS5423 Realtek - RTL8153

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	1 - RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11 (32/64 bit), Windows® 11 ARM, Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 10 ARM, Windows® 8.1 (32/64bit), Windows® 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012(32/64bit), Windows® Server 2016, 2019, 2022, Windows® Server 2019, macOS 10.10-10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Linux Kernel 4.x LTS e versioni successive, Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS, iPadOS 13.1 e versioni successive, Chrome OS 61.x e versioni successive, Android OS 8.x e versioni successive,
-------------------------------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
Tensione ingresso	5V DC
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 50
Temperatura di conservazione	-20 to 70
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero & Grigio Siderale
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza del cavo	9.8 in [25 cm]
Lunghezza prodotto	4.0 in [10.2 cm]
Larghezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	2.4 oz [69.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.3 in [21.1 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [4.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.4 oz [182.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB-C
-----------------------------	---------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.