Hub USB-C 4 Ports - 2x USB-A et 2x USB-C - Hub SuperSpeed 10Gbps USB Type-C 3.2 Gen 2 - Alimentation Bus USB - Adaptateur USB-C vers USB - Aluminium - Câble 25 cm

Nº de produit: HB31C2A2CB

Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C grâce à ce hub USB-C Gen 2 nouvelle génération offrant un débit de 10 Gb/s et prenant en charge une bande passante supérieure pour les périphériques connectés, ainsi que des vitesses de transfert plus rapides. Ce hub USB-C à 4 ports alimenté par bus se branche sur le port USB Type-C ou Thunderbolt 3 de votre périphérique, ajoutant ainsi deux ports USB-C et deux ports USB-A pour vous permettre de connecter rapidement d'autres périphériques USB.

Ce hub USB Type-C compact et léger est un ajout pratique et portable pour vos accessoires d'ordinateur portable. Le câble USB-C est intégré et le hub est alimenté par bus, c'est-à-dire directement depuis le port USB-C de votre ordinateur. Par conséquent, nul besoin d'utiliser une alimentation externe. Ainsi, vous emportez moins de câbles lors de vos déplacements. Le hub peut consommer jusqu'à 15 watts d'alimentation depuis l'hôte connecté et faire fonctionner simultanément plusieurs périphériques alimentés par bus, la capacité d'alimentation totale disponible dépendant de l'hôte connecté.

Le câble intégré rallongé de 25 cm offre une plus grande flexibilité pour les connexions à portée plus longue et l'installation plug-and-play.

Avec des ports pour périphériques USB-C et USB-A, ce hub est rétrocompatible avec les anciens et les nouveaux périphériques USB. Vous pouvez connecter des clés USB, des périphériques de capture vidéo et des disques durs externes, avec des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 10 Gb/s. Ce hub USB Type-C à 4 ports améliore votre productivité, en mettant à votre disposition les connexions dont vous avez besoin pour travailler.

Nous effectuons des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour nous assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques locaux travaillent directement avec nos ingénieurs pour fournir

une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

• HUB USB-C 4 PORTS : ajoutez 2x USB-C et 2x USB-A à un ordinateur/portable/tablette USB-C; hub USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gb/s; hub adaptateur USB-C en aluminium résistant; Comp. avec USB 3.2 Gen 1/2.0

• CONNECTIVITÉ ÉTENDUE: hub USB alimenté par bus avec 10 Gb/s BP et alimentation 15 W partagée avec tous les appareils en aval comme des clés USB, boîtiers de stockage, claviers/souris, webcams, casques

• CÂBLE HÔTE LONG : hub portable avec câble USB-C de 25 cm pour une utilisation flexible avec les ordinateurs portables, les 2 en 1 et les ordinateurs portables sur réhausseurs ; taille compacte 10,5 cm x 4,5 cm x 1,6 cm

• COMPATIBILITÉ USB-C et THUNDERBOLT 3: configuration sans pilote, compatible avec Windows, MacOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android USB-C et TB3 Ultrabooks, Chromebook, MacBook Pro/Air, iPad Pro

• L'AVANTAGE STARTECH.COM: choix privilégié par les professionnels des IT depuis plus de 30 ans, ce hub bénéficie d'une garanti de 2 ans et assistance technique gratuite multilingue 24h/24 et 5j/7

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Port(s) appareil USB-C	Oui
Connexion hôte USB-C	Oui
Nombre de ports	4

	Interface	USB 3.2 Gen 2
	Type de bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Normes de l’industrie	USB 3.2 Gen 2 - Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
	ID du chipset	Realtek - RTS5423
		VIA/VLI - VL160
Performance		
	Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Prise en charge UASP	Oui
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, Gen 2, 10Gbps)
		2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Indépendant du système d'exploitation
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par bus
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 to 50
	Température de stockage	-20 to 70
	Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25
Caractéristiques physiques		

	Couleur	Noir et gris sidéral
	Type	Compact
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur de câble	9.8 in [25 cm]
	Longueur du produit	14.4 in [365.0 mm]
	Largeur du produit	1.8 in [4.5 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Poids du produit	2.5 oz [70.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.8 in [14.7 cm]
	Package Width	8.3 in [21.0 cm]
	Package Height	1.6 in [4.1 cm]
	Poids brut	6.3 oz [178.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis