

4 Port USB C Hub (10Gbps) met 3x USB-A & 1x USB-C - 100W Power Delivery Passthrough - Compacte USB 3.2 Gen 2 Type C Laptop Adapter - Compatibel met TB3

Productcode: HB31C3A1CPD3



Breid de connectiviteit van uw USB-C laptop uit met deze nieuwe generatie USB-C Gen 2 hub met 10 Gbps. Hierdoor worden grotere bandbreedte voor aangesloten apparaten en hogere data overdrachtssnelheden ondersteund. Deze 4-poorts USB-C hub met busvoeding wordt in de USB Type C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop aangesloten, waardoor één USB-C poort en drie USB-A poorten worden toegevoegd; en dat terwijl uw laptop snel wordt opgeladen.

De USB-C hub ondersteunt Power Delivery (3.0 pass through) wanneer een USB-C voedingsadapter wordt gebruikt om een laptop op te laden; met 15W gereserveerd voor de voeding van de hub zelf.

Deze compacte, lichtgewicht USB Type C hub is een handige en mobiele toevoeging aan uw laptopaccessoires. De USB-C kabel is geïntegreerd en de hub wordt via de bus gevoed. Dit betekent dat het direct vanaf de USB-C poort van uw computer van stroom wordt voorzien, zonder dat een externe voeding nodig is. Daardoor hoeft u minder kabels mee te nemen wanneer u reist. De hub kan tot 15W vermogen van de aangesloten host afnemen en tegelijkertijd meerdere apparaten met busvoeding besturen, waarbij het totaal beschikbare vermogen afhankelijk is van de aangesloten host.

De extra lange (25 cm) kabel biedt meer flexibiliteit voor wat grotere verbindingsafstanden en plug & play installatie.

Uitgerust met poorten voor zowel USB-C als USB-A randapparaten, deze hub is neerwaarts compatibel en ondersteunt oudere en nieuwe USB apparaten. U kunt flash drives, video opnameapparatuur en externe harde schijven, met snelle gegevensoverdracht tot 10 Gbps aansluiten. Deze 4-poorts USB Type C hub vergroot uw productiviteit en geeft u de aansluitingen die u nodig heeft voor uw werk.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor mobiele werkers, thuis of op kantoor
- Compact formaat is ideaal voor kleine of gedeelde werkruimtes zoals flexplekken

Eigenschappen

- **4-Port USB-C HUB MET POWER DELIVERY:** voeg 3x USB-A en 1x USB-C toe aan een 10 Gbps USB-C hostpoort met deze USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbps hub; USB 3.2 Gen 1/2.0 compatibel; USB busvoeding
- **100W POWER DELIVERY PASSTHROUGH:** Gebruik een USB-C voedingsadapter voor het opladen van uw laptop (maximaal 85W) en het voeden van de hub/downstream apparaten (15 W); PD 3.0
- **COMPACT EN MOBIEL:** Een lichtgewicht USB C hub met duurzame kunststof behuizing, 25 cm vaste USB Type-C hostkabel en kleine vormfactor [95 mm x 45 mm x 1,6 mm]
- **BREDE OS COMPATIBILITEIT:** USB C naar USB A/C hub is OS onafhankelijk en kan zonder drivers worden geïnstalleerd; compatibel met Thunderbolt 3 | Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android
- Plug & play installatie zonder dat enige andere stuurprogramma's vereist zijn

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	USB Power Delivery
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 2

	Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	USB pass-through	Ja
	Industriestandaarden	USB 3.1 Gen 2 Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
	Chipsetcode	Realtek - RTS5423
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Door ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 ondersteunt de multiport adapter Fast Role Swap, dat verstoring van USB-data voorkomt wanneer u de stekker eruit trekt om naar een andere voedingsbron over te schakelen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).
Voeding		
	Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Laptop Charging via Power Delivery	85W
	Vermogensopname	13.5W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50
Opslagtemperatuur	-20 to 70
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-conderend) bij 25

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & space grijs
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	9.8 in [250 mm]
Lengte product	14.1 in [35.7 cm]
Breedte product	1.8 in [4.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	2.4 oz [68.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.8 in [14.7 cm]
Package Width	8.3 in [21.0 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 oz [8.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C hub
-------------	---------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.