

4-Port USB-C™ hubb USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - 3x USB-A & 1x USB-C - strömförsörjning

Produkt ID: HB31C3A1CS



Utöka anslutningen till din USB-C bärbara dator med den nya generationen USB-C 3.1 Gen 2 hubb med 10 Gbit/s stöd för ökad bus-bandbredd till anslutna enheter och snabbare dataöverföringshastigheter. Denna självdrivna 4-Port USB-C hubb pluggas i USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-port på din enhet och lägger till en USB-C-port och tre USB A-portar så att du snabbt kan ansluta fler USB-enheter.

Denna kompakta, lätta USB-typ-C-hubb är ett bekvämt och kompakt tillägg till din bärbara dator installation. Hubben är självdriven och har en universalströmadapter för att ge bättre stöd för USB-enheter, t.ex. extern lagring, som kan dra mer energi.

USB-C värd kabeln är fristående och med en utökad längd på 1 m ger den mer flexibilitet för längre anslutningsbehov och plug and play-installation.

För ökad flexibilitet och säkerhet är minihubbfunktionerna hålmonterade för att arbeta med StarTech.com dockningsfästen som SSPMSVESA eller SSPMSUDWM.


Med portar för både USB-C- och USB-A-kringutrustning är denna hubb bakåtkompatibel och stödjer både äldre och nya USB-enheter. Den har en alltid-på USB-A snabbbladdningsport som stöder två driftsätt:

- Dataöverföring och laddning när den bärbara datorn är ansluten och på
- Dedikerad eller värdlös laddning som ger en högre laddningsström när värden är av, i vänteläge eller fränkopplad

Du kan ansluta videobildtagnings-enheter, portabla flash-enheter och externa hårddiskar med snabba dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Denna 4 port USB Type-C hubb förbättrar din produktivitet och ger dig anslutningarna du behöver när du arbetar eller reser.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- Lägg till en USB-C- och tre USB-A-portar (inklusive en snabbbladdande BC 1.2-port) på din Mac, Windows eller Linux eller en bärbar dator med USB-C-port eller en surfplatta med USB-C-port (dvs iPad Pro)
- USB-hubben är självdriven med den medföljande universaladaptorn
- USB Type-C-hubben stöder USB 3.2 Gen 2-dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s
- Kan monteras med StarTech.com dockningsfästen för flexibla vägg- och stationära installationer
- Kompakt design med en utökad värdkabel på 1 m för att rymma olika inställningar
- Plug-and-play-installation utan krav på drivrutiner

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
USB-C-enhetsport(ar)	Ja
USB-C-värdanslutning	Ja
Portar	4

Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2
Busstyp	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Industristandarder	USB 3.2 Gen 2 - bakåtkompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Realtek - RTS5423

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 3 - USB 3.2 Type-A (9 stift, Gen 2, 10 Gbps)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende
-------------------	-------------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Grön: Ström- och länkindikator
-----------------	------------------------------------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
------------	----------------------

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8A
Utspänning	12V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	24W

Miljö

Drifttemperatur	0 to 50°C
Förvaringstemperatur	-20 to 70°C
Luftfuktighet	0 % till 95 % (icke-kondenserande) vid 25 °C

Utseende

Färg	Svart och Rymdgrå
Formfaktor	Skrivbord
Kabinettyp	Aluminium och plast
Kabellängd	3.3 ft [1 m]
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	3.0 oz [84.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	9.2 in [23.4 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 15.2 oz [430.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C-hubb
	1 - Universell strömadapter
	4 - Universal strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - USB-C-värdkabel (1 m)

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.