

Hub Ladrón USB-C de 3 Puertos 10Gbps y Lector de Tarjetas de Memoria Flash SD - con 3 Puertos USB-A y 1 Ranura SD - Adaptador Hub Concentrador 3.2 Gen 2 Tipo C - Portátil - Hub para Ordenador Portátil - Alimentado por USB - Compatible TB3

ID del Producto: HB31C3ASDMB



Amplíe la conectividad de su ordenador portátil equipado con USB-C mediante este concentrador USB-C de 3 puertos y alimentación por bus. Se conecta con su ordenador portátil equipado con puerto USB Type-C™ o Thunderbolt® 3, ya que se agregan tres puertos USB-A y un lector de tarjetas SD, a fin de conectar rápidamente más dispositivos periféricos.

El concentrador le proporciona acceso directo a sus tarjetas de memoria SD o tarjetas microSD, como medios adicionales para el almacenamiento de datos y transferencia de datos. Se requiere un adaptador para las tarjetas microSD.

El diseño compacto y de peso ligero del concentrador USB-Type-C lo convierten en un complemento práctico y portátil para su ordenador portátil. Tiene un cable USB-C integrado y alimentación por bus, lo cual significa que obtiene la corriente directamente del puerto USB-C de su ordenador, sin necesidad de un adaptador de alimentación externo. Esto significa que no hay que llevar tantos cables al viajar. El concentrador puede obtener hasta 15 vatios de alimentación del anfitrión conectado y varios dispositivos con alimentación por bus en funcionamiento a la vez, con el total de alimentación disponible que depende del anfitrión conectado.

La longitud extendida de 25 cm ofrece mayor flexibilidad, a fin de tener mayor alcance de conexión y facilitar las instalaciones plug-and-play.

Gracias a su compatibilidad con dispositivos periféricos USB-A, el concentrador es retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior y actual. Puede conectar unidades Flash de memoria, dispositivos de captura de vídeo y discos duros externos, a rápidas velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Este concentrador USB Type-C mejora su productividad, ya que le ofrece las conexiones que necesita mientras trabaja.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para usuarios "móviles" (que se desplazan con frecuencia), para su uso en oficinas o en casa
- Tamaño compacto que funciona bien en espacios de trabajo pequeños o compartidos ("hot desks")

Características

- **CONCENTRADOR USB-C DE 3 PUERTOS, CON ALIMENTACIÓN POR BUS:** Concentrador USB 3.2 Gen 2 Type-C, con 3x puertos USB-A y 1x un lector de tarjetas UHS-II SD/microSD (adaptador microSD no incluido); compatible con transferencias de datos a hasta SuperSpeed 10Gbps
- **LECTOR DE TARJETAS SD UHS-II (ULTRA HIGH-SPEED-II):** Transferencia de datos de hasta 312Mbps, mediante SD 4.0; compatible con los formatos SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC (SD Extended Capacity) y MMC (Multimedia Card)
- **3x PUERTOS USB-A 10Gbps:** Para transferencias de datos a alta velocidad entre dispositivos de almacenamiento, tarjetas SSD y otros dispositivos USB, como adaptadores audiovisuales, memorias USB, teclados y ratones; compatible con USB 3.2 Gen 1 / 2.0
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** Concentrador USB Type-C para ordenador portátil, de peso ligero, con duradera caja de aluminio, cable anfitrión de 25cm incluido y diseño de tamaño de factor de forma pequeño [105mm x 45mm x 16mm]
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:** Concentrador USB C, con lector de tarjetas SD, configuración que no requiere software controlador; concentrador USB-C a varios USB, compatible con Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS y Android

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión	Sí

USB-C

Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	3
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
USB 3.0 Pass Through	Sí
Estándares Industriales	USB 3.1 Gen 2 Retrocompatible con USB 3.0, USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5420, Realtek - RTS5329

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Tipo de Memoria Multimedia	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Especificaciones Generales	Lector de tarjetas SD: Compatible con SD 4.0 y UHS-II ("Ultra High Speed", ultra alta velocidad), para transferencias de ficheros a alta velocidad, con velocidades de bus de hasta 312 Mbps

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)		1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		3 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps)
		1 - SD Slot
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Indicador LED de actividad y enlace
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentación por bus
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0 to 50
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70
	Humedad	0% a 95% (sin condensación) a 25
Características Físicas		
	Color	Negro y Gris Espacial
	Factor de forma	Compacto
	Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
	Longitud del Cable	9.8 in [250 mm]
	Longitud del Producto	1.8 in [45.0 mm]
	Ancho del Producto	14.2 in [36.0 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	2.5 oz [70.0 g]
Información de la Caja		

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Ancho de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.4 oz [180.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador USB-C
---------------------	------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.