

Hub USB-C à 3 Ports avec Lecteur de Carte SD - 3 x USB-A & 1 x Slot SD - Mini Hub USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type C pour PC Portable - Alimenté par Bus - Compatible avec Thunderbolt 3

N° de produit: HB31C3ASDMB



Améliorez la connectivité de votre ordinateur portable USB-C avec ce hub USB-C à 3 ports alimenté par bus. Il se branche sur le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable, ajoutant ainsi trois ports USB-A et un lecteur de carte SD, pour vous permettre de connecter rapidement plus de périphériques et d'appareils.

Le hub offre un accès direct à vos cartes mémoire SD ou microSD comme support supplémentaire pour le stockage et le transfert de données. Adaptateur requis pour les cartes microSD.

Ce hub USB Type-C compact et léger est un ajout pratique et portable pour vos accessoires d'ordinateur portable. Le câble USB-C est intégré et le hub est alimenté par bus, c'est-à-dire directement depuis le port USB-C de votre ordinateur. Par conséquent, nul besoin d'utiliser une alimentation externe. Cela signifie moins de câbles à transporter lorsque vous êtes en déplacement. Le hub peut consommer jusqu'à 15 watts d'alimentation depuis l'hôte connecté et faire fonctionner simultanément plusieurs périphériques alimentés par bus, la capacité d'alimentation totale disponible dépendant de l'hôte connecté.

Le câble intégré rallongé de 25 cm offre une plus grande flexibilité pour les connexions à portée plus longue et l'installation plug-and-play.

Avec la prise en charge des périphériques USB-A, ce hub est rétrocompatible avec les anciens et les nouveaux périphériques USB. Vous pouvez connecter des clés USB, des périphériques de capture vidéo et des disques durs externes, avec des vitesses de transfert rapides allant jusqu'à 10 Gb/s. Ce hub USB Type-C améliore votre productivité, en mettant à votre disposition les connexions dont vous avez besoin pendant que vous travaillez.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour les travailleurs nomades, pour une utilisation au bureau et à la maison
- Sa taille compacte est idéale dans les petits espaces ou les postes de travail partagés, tels que des bureaux partagés

Spécifications techniques

- HUB USB-C 3 PORTS ALIMENTÉ PAR BUS: Hub USB 3.2 Gen 2 Type-C avec 3 ports USB-A et lecteur de carte UHS-II SD/microSD (adaptateur non inclus); transfert jusqu'à 10 Gbit/s (SuperSpeed)
- LECTEUR DE CARTE SD UHS-II (ULTRA HIGH-SPEED-II): 312 Mbit/s avec SD 4.0; Prend en charge SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC (SD Extended Capacity) et MMC (Multimedia Card)
- 3 PORTS USB-A 10 GBIT/S : transferts de données haute vitesse entre périphériques de stockage, SSD et autres tels que les adaptateurs AV, clés USB, claviers et souris; USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0 / 2.0
- COMPACT ET PORTABLE : un hub pour ordinateur portable USB Type-C léger avec boîtier en aluminium durable, câble hôte de 25 cm et format compact [105 mm (4,1 po) x 45 mm (1,8 po) x 16 mm (0,6 po)]
- COMPATIBILITÉ AVEC DE NOMBREUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION: hub USB-C avec lecteur de carte SD et configuration sans pilote. Compatible avec Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS et Android

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Port(s) appareil USB-C Non

Connexion hôte USB-C Oui

Port(s) à charge rapide Non

Nombre de ports	3
Interface	USB 3.2 Gen 2
Type de bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
USB Pass-Through	Oui
Normes de l'industrie	USB 3.1 Gen 2, Rétrocompatible avec USB 3.0, 2.0 et 1.1
ID du chipset	Realtek - RTS5420, Realtek - RTS5329

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Type de carte mémoire	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Spécifications générales	Lecteur de carte SD : Prend en charge les technologies SD 4.0 et UHS-II (Ultra High Speed) pour les transferts de fichiers haute vitesse, avec une vitesse de bus pouvant atteindre 312 Mb/s

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 3 - USB 3.2 Type-A (9 broches, Gen 2, 10Gbps) 1 - SD Slot
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation		Indépendant du système d'exploitation
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - LED d'activité et de liaison
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par bus
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 to 50
	Température de stockage	-20 to 70
	Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir et gris sidéral
	Type	Compact
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur de câble	9.8 in [250 mm]
	Longueur du produit	1.8 in [45.0 mm]
	Largeur du produit	14.2 in [36.0 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Poids du produit	2.5 oz [70.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.8 in [14.7 cm]
	Package Height	1.6 in [4.1 cm]

Poids brut	6.4 oz [180.0 g]
------------	------------------

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C
-----------------------	---------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis