

Hub USB-C a 3 porte con lettore per schede SD - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - 3 USB-A

ID prodotto: HB31C3ASDMB



Questo hub USB-C a 3 porte alimentato tramite bus consente di espandere la connettività dei computer laptop USB-C. Inserendolo nella porta USB Type-C™ o Thunderbolt® 3 del laptop, consente di aggiungere tre porte USB-A e un lettore di schede SD e poter quindi collegare rapidamente più periferiche e dispositivi.

L'hub permette di accedere direttamente alle schede di memoria SD o alle schede microSD come supporto aggiuntivo per l'archiviazione dei dati e il trasferimento dei dati. Per le schede microSD è necessario un adattatore.

Leggero e compatto, questo hub USB Type-C è un accessorio comodo e portatile per il laptop. Dotato di cavo USB-C integrato, è alimentato tramite bus e pertanto ricava l'alimentazione direttamente dalla porta USB-C del computer, senza bisogno di alimentazione esterna. Ciò consente di ridurre il numero di cavi da portare con sé durante gli spostamenti. L'hub può assorbire fino a 15 Watt di potenza dall'host collegato e contemporaneamente attivare più dispositivi alimentati tramite bus, con una potenza totale disponibile in base all'host collegato.

Il lungo cavo integrato di 25 cm offre una maggiore flessibilità per il collegamento a distanze maggiori e l'installazione plug-and-play.

Grazie alle porte per periferiche USB-A, la retrocompatibilità di questo hub consente il supporto di dispositivi USB di vecchia e nuova generazione. È possibile collegare unità flash, dispositivi di acquisizione video e dischi rigidi esterni con velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 10 Gbps. Questo hub USB Type-C incrementa la produttività, offrendo tutti i collegamenti necessari quando si lavora.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per lavoratori mobili, per l'uso in ufficio e a casa
- Le dimensioni compatte sono perfette in ambienti di lavoro piccoli o con postazioni condivise

Caratteristiche

- **HUB USB-C A 3 PORTE ALIMENTATO TRAMITE BUS:** hub USB 3.2 Gen 2/USB 3.2 Gen 2 Type-C con 3 porte USB-A e 1 porta per lettore per schede microSD/SD UHS-II (adattatore microSD non incluso); supporta il trasferimento dei dati fino a velocità SuperSpeed a 10 Gbps
- **LETTORE PER SCHEDE SD UHS-II (ULTRA HIGH-SPEED-II):** trasferimento dei dati fino a 312 Mbps con tecnologia SD 4.0; supporta schede SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC (SD Extended Capacity) e MMC (Multimedia Card)
- **3 PORTE USB-A DA 10 GBPS:** per trasferimenti dei dati ad alta velocità tra dispositivi di archiviazione, unità SSD e altri dispositivi USB come adattatori audio/video, chiavette USB, tastiere e mouse; compatibile con USB 3.2 Gen 1/2.0
- **COMPATTO E PORTATILE:** di peso leggero, questo hub USB Type-C per computer laptop è dotato di un robusto alloggiamento in alluminio, cavo host integrato di 25 cm di lunghezza e fattore di forma ridotto (105 mm x 45 mm x 16 mm)
- **AMPIA COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI:** l'hub USB-C con slot per lettore per schede SD è dotato di configurazione senza driver; l'hub USB-C a più porte USB supporta Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	Sì
Porta(e) di ricarica	No

rapida	
Porte	3
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Pass-through USB	Sì
Standard del settore	USB 3.1 Gen 2, Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
ID chipset	Realtek - RTS5420, Realtek - RTS5329

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required) microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Specifiche generali	Letto per schede SD: supporto delle tecnologie SD 4.0 e UHS-II (Ultra High Speed) per il trasferimento di file ad alta velocità, con una velocità del bus fino a 312 Mbps

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - SD Slot
-------------------	--

Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED di collegamento e attività
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0 to 50
	Temperatura di conservazione	-20 to 70
	Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero & Grigio Siderale
	Fattore di forma	Compatto
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza del cavo	9.8 in [250 mm]
	Lunghezza prodotto	1.8 in [45.0 mm]
	Larghezza prodotto	14.2 in [36.0 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	2.5 oz [70.0 g]
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.8 in [14.7 cm]
	Package Height	1.6 in [4.1 cm]

Peso spedizione (confezione)	6.4 oz [180.0 g]
---------------------------------	------------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB-C
-----------------------------	---------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.