

4 Port USB-C hub - USB C naar 4x USB-A - SuperSpeed 10Gbps USB 3.2 Gen 2 Type-C Hub - USB Busgevoed - Mini USB-C naar USB Adapter Hub voor Laptop - Aluminum

Productcode: HB31C4AB



Breid de connectiviteit van uw USB-C™ laptop uit met deze nieuwe generatie USB-C 10G hub. Deze hub kan op de USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort van uw laptop worden aangesloten, en voegt zo vier USB 3.2 Gen 2 Type-A poorten toe waarmee u snel meer USB-apparaten kunt aansluiten. Met busvoeding, waardoor geen externe voedingsadapter vereist is.


Deze met vier poorten uitgeruste USB Type-C hub vergroot uw productiviteit en geeft u de aansluitingen die u nodig hebt als u werkt. Sluit de nieuwste USB-apparaten aan, zoals flash drives, opnameapparatuur en externe harde schijven, met snelle gegevensoverdracht tot 10Gbps, om tijd te besparen wanneer u grote bestanden overzet.

Met de USB-C hub kunt u ook de levensduur van uw bestaande USB-apparaten verlengen - deze hub is neerwaarts compatibel met eerdere versies van USB-apparaten.

De compacte, lichtgewicht USB-Type-C hub is een handige en mobiele toevoeging aan uw laptop. Met busvoeding, d.w.z. dat de hub direct vanaf de USB-C poort van uw computer wordt gevoed, zonder dat er externe voeding is vereist. Daardoor hoeft u minder kabels met u mee te nemen wanneer u reist. De hub heeft ook een geïntegreerde kabel (25 cm) voor reisgemak.

De USB 3.2 Gen 1 Hub werkt met een breed scala aan besturingssystemen zoals macOS, Windows® en Linux™. De hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra deze op uw laptop of desktop wordt aangesloten, en is daarmee gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor mobiele werkers, thuis of op kantoor
- Compact formaat is ideaal voor kleine of gedeelde werkruimtes zoals flexplekken

Eigenschappen

- **MINI 4-PORT USB-C Hub:** Voeg 4x USB-A poorten toe aan een USB-C laptop/desktop met deze SuperSpeed 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB adapter hub; neerwaarts compatibel met USB 3.2 Gen 1/2.0 Type-A randapparaten
- **PRESTATIE:** USB hub met busvoeding en snelheden tot 10 Gbps en tot 15W voeding gedeeld met alle downstream apparaten; ondersteunt SSD's, USB sticks, dataopslagapparaten, toetsenborden, muizen, webcams, headsets
- **COMPACT EN MOBIEL:** Een lichtgewicht hub uit duurzaam aluminium met kunststof behuizing, 25cm vaste USB-C hostkabel, kleine vormfactor (56 mm x 56 mm x 1,9 cm) en opwaarts gerichte poorten voor eenvoudige toegang
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB-C uitbreidingshub met installatie zonder drivers, ondersteunt de belangrijkste besturingssystemen waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android; compatibel met upstream Thunderbolt 3 host
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze USB-C hub dongle heeft 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee

	Poorten	4
	Interface	USB 3.2 Gen 2
	Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Industriestandaarden	USB 3.1 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL822
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	MTBF	515.823 uur
Connector(en)		
	Type connector(en)	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.1 (10 Gbps)
		De totaal beschikbare voedingsuitvoer van de HB31C4AB is gebaseerd op het beschikbare invoervermogen en wordt gedeeld tussen alle stroomafwaarts gerichte poorten.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB

Ingangsspanning	5V DC
Uitgangsspanning	5 DC

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	20~80% RV (Niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	9.8 in [250 mm]
Lengte product	2.2 in [56.0 mm]
Breedte product	2.2 in [5.6 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.9 cm]
Gewicht product	1.9 oz [54.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 oz [112.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C hub
-------------	---------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.