

4-Port USB-C Hub mit Netzteil - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) - USB Typ-C auf 4x USB-A - Selbstversorgender Desktop-USB-Hub mit Schnellladeanschluss (BC 1.2) - Schreibtischmontage

Produkt-ID: HB31C4AS



Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C-Laptops mit diesem USB 3.1 Gen 2-Hub der neuen Generation, der 10 Gbit/s unterstützt und damit eine größere Busbandbreite für angeschlossene Geräte und schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten bietet. Dieser USB-C-Hub mit 4 Ports und eigener Stromversorgung wird an den USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Port Ihres Geräts angeschlossen und fügt vier USB-A-Ports hinzu, sodass Sie schnell weitere USB-Geräte anschließen können.

Dieser kompakte und leichte USB-Type-C-Hub ist eine bequeme und kompakte Ergänzung zu Ihrem Laptop. Der Hub hat eine eigene Stromversorgung und verfügt über ein universelles Netzteil, das USB-Geräte wie externen Speicher besser unterstützt, die möglicherweise mehr Strom verbrauchen.

Das USB-C-Hostkabel ist getrennt und mit einer erweiterten Länge von 1 m bietet es mehr Flexibilität für Verbindungen mit größerer Reichweite und Plug-and-Play-Installation.

Für zusätzliche Flexibilität und Sicherheit verfügt der Mini-Hub über Montagelöcher zur Verwendung mit Dockhalterungen von StarTech.com wie SSPMSVESA oder SSPMSUDWM.

Mit Unterstützung für USB-A-Peripheriegeräte ist dieser Mehrporthub abwärtskompatibel und unterstützt sowohl ältere als auch neue USB-Geräte. Er verfügt über einen stets aktiven USB-A-Schnellladeanschluss, der zwei Betriebsmodi unterstützt:

- Datenübertragung und Aufladen, wenn der Laptop angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Unabhängiges oder hostfreies Laden, das einen höheren Ladestrom liefert, wenn der Host ausgeschaltet, im Standby-Modus oder getrennt ist.

Sie können Videoaufnahmegeräte, tragbare Flash-Laufwerke und externe Festplatten mit einer hohen

Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s anschließen. Dieser USB Type-C-Hub mit vier Ports bietet Ihnen die erforderlichen Verbindungsmöglichkeiten bei der Arbeit oder auf Reisen und erhöht so Ihre Produktivität

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell HB31C4AS wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **USB-C HUB MIT 4 ANSCHLÜSSEN:** Erweitern Sie die Konnektivität eines USB-C Laptops oder Desktop PCs durch das Hinzufügen von 4x USB-A Anschlüssen mit diesem SuperSpeed 10 Gbps (USB 3.2/3.1 Gen 2) Hub; Hauptschalter für Hub; 1 m USB-C Hostkabel inkl.
- **LADEN UND SYNCHRONISIEREN:** USB-Hub mit eigener Stromversorgung mit einem universellen 24-W-Netzteil (NA/JP, UK, EU, ANZ); 1x USB-A dedizierter Ladeanschluss (DCP) für 7,5 W (1,5 A) bei angeschlossenem PC oder bis zu 12 W (2,4 A) ohne PC
- **ERWEITERTE KONNEKTIVITÄT:** USB-Typ-C Erweiterungshub mit 4 Anschlüssen und Geschwindigkeiten bis zu 10 Gbit/s; unterstützt High-Speed-Datenspeicher wie SSD und Thumbdrives; unterstützt auch Tastaturen, Mäuse, Webcams, Headsets
- **UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT:** BS-unabhängig, kompatibel mit Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS & Android; kompatibel mit Thunderbolt 3 und abwärtskompatibel mit USB 3.0/2.0; Montierbar am Schreibtisch, an der Wand- oder per VESA (Halterungen separat erhältlich SSPMSVESA/SSPMSUDWM)
- **STARTECH.COM VORTEIL:** IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; dieser USB-C auf USB-A Adapter-Hub verfügt über zwei Jahre Garantie von StarTech.com und kostenlosen mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika rund um die Uhr an Werktagen

Hardware

Garantiebestimmunge 2 Years
n

USB-C-Geräteanschlüs Nein

se

USB-C-Hostanschluss	Ja
Ports	4
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 2
Bustyp	USB 3.1 Gen 2
Industrienormen	USB 3.2 Gen 2 - abwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
Chipset-ID	Realtek - RTS5423

Leistung

Max. Datenübertragungsr e	10 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A

Steckverbind er


Steckverbindertyp(en)	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)
-----------------------	---

Software

Betriebssystemkompa tibilität	Betriebssystemunabhängig
----------------------------------	--------------------------

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün: Netz- und Verbindungsanzeige
--------------	------------------------------------



Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	110V-240V AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24W

Umwelt

Betriebstemperatur	0 to 50°C
Lagertemperatur	-20 to 70°C
Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 °C

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz & spacegrau
Formfaktor	Desktop
Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	3.9 in [100.0 mm]
Produktbreite	2.5 in [63.0 mm]
Produkthöhe	1.0 in [25.0 mm]
Produktgewicht	3.0 oz [84.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.5 in [21.7 cm]
----------------	------------------



Package Width	5.9 in [14.9 cm]
Package Height	2.0 in [51.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	16.3 oz [463.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C Hub
	Universales Netzteil
	Netzteilklammern (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	USB-C-Hostkabel (1 m)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

