

4-Port USB-C Hub, 1x USB-A & 3x USB-C Ports, USB 3.1 10Gbps, Bus Powered USB Hub, USB Type C Hub met 25cm Wrap-Around Kabel, Compacte USB-C naar USB-A Hub

Productcode: HB31CM1A3CB



Deze 4-Port USB-C Hub zorgt voor een uitbreiding van de connectiviteit van uw USB-C laptop. Deze hub is voorzien van 4 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) geactiveerde poorten, drie USB-C en één USB-A, die USB-randapparatuur met hoge bandbreedte kunnen ondersteunen. Sluit de aangesloten USB-C-kabel aan op een USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3/4-poort op de hostcomputer om snel tot 4 randapparaten te kunnen aansluiten.

Deze USB-C hub is een compact en lichtgewicht laptopaccessoire. Hij verbruikt tot 15W geleverd door de hostlaptop. De hub wordt gevoed door de bus en levert tot 2A stroom aan elke poort.

De bijgevoegde kabel is 25 cm lang. Deze kabel kan worden opgeborgen wanneer de hub in een laptoptas wordt gestoken, zodat de hub gemakkelijk kan worden meegenomen zonder warboel.

Dankzij één Type-A en drie Type-C poorten, en backwards compatibiliteit met USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) en USB 2.0 (480Mbps), ondersteunt deze USB-hub nieuwe en oudere USB-apparaten. Sluit flash drives, Video Capture apparaten en externe harde schijven aan, met data transfer snelheden tot 10Gbps. Deze USB Type-C hub verbetert de productiviteit door de nodige aansluitingen te bieden voor een efficiënt gebruik van meerdere randapparaten.

De 4-Port USB Hub is OS onafhankelijk. Hij ondersteunt alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS, iPad OS en Android. Deze adapter is plug-and-play en vereist geen software of drivers.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit externe opslagapparatuur (bijv. thumb drives, HDD's/SSD's), HD-camera's, muizen, keyboards, webcams en/of USB-headsets aan op een computer
- Ideaal voor mobiele werkers, thuis of op kantoor
- Compact formaat is ideaal voor kleine of gedeelde werkruimtes zoals flexplekken

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** Bus-powered USB 3.2 Gen 2 10Gbps hub beschikt over een USB-C hostpoort en meerdere downstream-poorten (3x USB-C en 1x USB-A); Ondersteunt tot 15W (geleverd door USB-host) dat gedeeld wordt over alle aangesloten downstream-apparaten
- **COMPACT & DRAAGBAAR:** Small form-factor 13.5cm x 6.2cm x 2cm duurzame kunststof behuizing; Ingebouwde 25cm host kabel met wrap-around kabelmanagement om warboel te voorkomen tijdens het reizen van kantoor werkplek naar vergaderzalen & thuiswerk
- **4-PORT USB HUB:** 3x USB-C & 1x USB-A poorten ondersteunen tot 10Gbps datatransfer; Ideaal voor USB-apparaten zoals SSD's, thumb drives, storage arrays, webcams, USB A/V capture, keyboards & muizen; Backwards compatible met USB 3.2 Gen 1/2.0/1.1/1.0
- **HOST COMPATIBILITEIT:** USB-hub werkt met elk USB-C-hostapparaat, inclusief laptops & ultrabooks (Lenovo, HP, Dell, Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air) en tablets, convertibles & Chromebooks (Google Pixelbook, iPad Pro, Samsung Galaxy-apparaten)
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** USB Hub is OS-onafhankelijk met native plug-and-play ondersteuning voor alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja
USB-C hostverbinding	Ja

	Snellaadpoort(en)	Nee
	Poorten	4
	Interface	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
	Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	Industriestandaarden	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
	Chipsetcode	Realtek - RTS5423
		VIA - VL160
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Connector(en)	Externe poorten	3 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
	Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
Voeding	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	0%~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	12.6 in [32 cm]
Lengte product	5.3 in [13.5 cm]
Breedte product	2.4 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	3.1 oz [89.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.2 in [3.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [146.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C hub
-------------	---------------

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.