

Switch Conmutador USB 3.0 4x4 para Compartir Dispositivos Periféricos

ID del Producto: HBS304A24A



Este conmutador 4x4 para uso compartido de periféricos USB 3.0 le permite compartir hasta cuatro dispositivos periféricos USB 3.0 entre cuatro ordenadores, lo cual constituye una solución económica para crear un área de trabajo productiva y con mejor aprovechamiento del espacio.

Evite los gastos de adquirir periféricos duplicados mediante el uso compartido de dispositivos (como impresoras, unidades portátiles de disco duro, ratón y teclado USB), con hasta cuatro ordenadores. Este conmutador USB también evita tener que cambiar de cable entre un sistema y otro, lo cual le ahorra tiempo y esfuerzo.

Disfrute de rápidas transferencias hacia y desde sus dispositivos periféricos compartidos. El conmutador USB es compatible con USB 3.0 (hasta 5Gbps), lo cual significa compatibilidad con alto ancho de banda para dispositivos como discos duros externos y cámaras web. El conmutador USB 3.0 también es retrocompatible con USB 2.0/1.1 y funciona con dispositivos de generación anterior.

El conmutador USB plug-and-play es de fácil uso, no requiere controladores ni software. Incluye un selector de puerto remoto que le permite cambiar entre dispositivos periféricos desde un ordenador a otro, con tan solo pulsar un botón. El indicador LED muestra el ordenador activo.

El diseño compacto del conmutador ocupa un espacio mínimo en el escritorio y tiene alimentación por USB.

El conmutador de 4 puertos USB también se puede conectar a un concentrador USB o replicador de puertos, a fin de expandir el número de dispositivos compartidos.

El modelo HBS304A24A está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para pequeñas empresas y oficina en casa.
- Comparta un periférico USB 3.0 entre hasta cuatro ordenadores en un banco de trabajo.
- Conecte una unidad de disco duro externo entre cuatro sistemas, para fusionar los datos en una sola unidad compartida.

Características


- Ahorre gastos mediante el uso compartido de dispositivos periféricos USB entre cuatro ordenadores
- El selector de puerto remoto le permite cambiar de dispositivos entre un ordenador y otro, con solo pulsar un botón
- Compatibilidad con transmisión por puerto USB 3.0, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps (retrocompatible)
- Conmutador USB de intercambio en caliente, con protección contra sobretensión
- Incluye cuatro cables USB-A a USB-B - 2x 1,2m / 2x 1,8m

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Puerto(s) de dispositivos USB-C	No
Conexión anfitrión USB-C	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Cantidad de Puertos	4
Interfaz	USB 3.1 Gen 1
Tipo de Bus	USB 3.0

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
---------------------------------------	--------



Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Especificaciones Generales	Requisitos de alimentación opcional: 5V 2A
<hr/>	
Conector(es)	
Puertos Externos	USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
	USB Type-B (9 pines) USB 3.0
	USB Micro-B (5 pin) (Power)
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Nota	El conmutador no requiere una fuente externa de alimentación, ya que la obtiene de los ordenadores a los que se conecta. En caso de aplicaciones especiales que requieran alimentación adicional, como dispositivos periféricos USB de mayor consumo o si hay menos de 4 dispositivos anfitrión conectados y alimentados a la vez, conecte una fuente de 5V al puerto adaptador de alimentación (USB Micro-B).
<hr/>	
Indicadores	
Indicadores LED	Indicadores de selección del ordenador
<hr/>	
Requisitos de Energía	
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
<hr/>	
Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%
<hr/>	
Características Físicas	

Color	Negro
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	3.7 in [94 mm]
Ancho del Producto	3.7 in [94 mm]
Altura del Producto	1.0 in [26 mm]
Peso del Producto	4.4 oz [124 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	9.4 in [23.9 cm]
Ancho de la Caja	6.3 in [16 cm]
Altura de la Caja	2.3 in [59 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	20.1 oz [570 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	<p>conmutador para uso compartido de dispositivos</p> <p>selector de puerto remoto de 1,8m</p> <p>Cable USB 3.0 - USB-A a USB-B 2x 1,2m/ 2x 1,8m</p> <p>Guía rápida de inicio</p>
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

