

## HDMI-audioextraherare - 1080p

Produkt ID: HD2A



Med denna HDMI®-audioextraherare kan du separera stereoaudio från din HDMI-videosignal och ansluta den till en 3,5 mm audioenhet, som till exempel ditt stereosystem eller dina högtalare till din stationära dator. Du kan dessutom extrahera audio från HDMI-signalen och integrera den till en optisk TOSLINK®-enhet med hjälp av den medföljande digitala SPDIF-adaptorn.

Din senaste A/V-hemelektronik har antagligen bara en HDMI-utgång. Detta kan göra det svårt att integrera enheter, som till exempel din nya Blu-ray™-spelare eller datorsystem, med din befintliga audioutrustning eller dina högtalare till din stationära dator.

HDMI-audioextraheraren är USB-driven med hjälp av den medföljande strömkabeln för enkel integrering med dina datorsystem. Adapter har dessutom en liten storlek som diskret smälter in bland din hårdvara för ett enhetligt utseende.

Med en 3,5 mm audioutgång och en medföljande TOSLINK-adaptorn kan HDMI-audioextraheraren sända audio till i stort sett vilken icke-HDMI-utrustning som helst, oavsett om den är digital eller analog. Detta gör audioextraheraren perfekt för alla situationer där du behöver ansluta din HDMI-källa till högtalare som inte har en HDMI-ingång - som till exempel högtalare till stationära datorer eller ett ljudsystem i ett klassrum eller styrelserum.

Audioextraheraren är HDCP-kapabel och HDMI 1.3b-kompatibel, för att garantera kompatibilitet med din HDMI-enhet. Dessutom stöder HDMI-utgången upplösningar på upp till 1920x1080 (1080p) vid 60 Hz för att passa alla HD-situationer.

HDMI-audioextraheraren kan även användas med en billig dubbel RCA-kompositadapter (säljs separat) för att integrera audio från din HDMI-källa till 2-kanalers RCA audio-enheter.

HD2A täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut audio från din HDMI-källanhet till högtalarna i ett styrelserum eller klassrum
- Använd audioextraheraren med en billig adapter (säljs separat) för att sända dubbel RCA-kompositaudio
- Konvertera HDMI-audio till dubbel RCA-komposit audio med hjälp av extra adaptrar (säljs separat)

### Funktioner

- Integrerar enkelt audio från din HDMI-källa med utrustning som inte stöder HDMI
- Extraherar analog och digital audio med en medföljande 3,5 mm till SPDIF-adapter
- Ge audioextraheraren fler förmågor genom att konvertera till RCA-audio med hjälp av en billig 3,5 mm till RCA-adapter (säljs separat)
- Diskret installation med liten storlek
- Stöder upplösningar på upp till 1080p med HDMI-genomströmning
- HDCP-kompatibel
- Strömförsörjd via USB

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	3,5 mm audio
Audio	Ja
Chipset-ID	Explore - EP93Z3E

---

#### Prestanda

Maximal digital upplösning	1080p (1920 x 1080)
Stödda upplösningar	Up to 1080p (1920 x 1080)



Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	2.1 stereoaudio

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Mini-B (5-stifts)
Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	3.5 mm minijack (3-polig) HDMI (19-stifts)

---

#### Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5 % till 95 % icke-kondenserande

---

#### Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	2.4 in [60.0 mm]
Produktbredd	2.2 in [55.0 mm]
Produkthöjd	0.8 in [20.0 mm]
Produktvikt	1.4 oz [39.0 g]

---

#### Förpackning

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.8 oz [135.0 g]

---

Vad det är i lådan



Ingår i paketet	HDMI-audioextraherare
	780 mm USB-strömkabel
	Toslink-adapter

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

