

Adattatore / Convertitore HDMI a DP alimentato via USB - Ultra HD 4K

ID prodotto: HD2DP



Questo adattatore HDMI® a DisplayPort consente di collegare una sorgente video HDMI, ad esempio un computer laptop o desktop, un lettore Blu-ray™ o una fotocamera, a un monitor o a un proiettore DisplayPort.

Essendo dotato di installazione plug-and-play, l'adattatore HDMI a DisplayPort assicura una semplice configurazione senza software o driver da installare. Per l'alimentazione viene utilizzata una porta USB e non è quindi necessario un adattatore di alimentazione aggiuntivo. Grazie al design compatto, lo spazio occupato presso la workstation è molto ridotto.

Con l'adattatore HDMI a DisplayPort è possibile aggiungere un secondo monitor al computer laptop e ottenere quindi ulteriore spazio su schermo per svolgere diverse attività in maniera più efficiente e produrre di più nella stessa quantità di tempo. Oltre a garantire un deciso aumento della produttività, consente di visualizzare documenti, fogli di calcolo e pagine web su più schermi.

Grazie al supporto della funzionalità 4K a 30 Hz, le immagini sono nitide e ben definite, con una resa più realistica rispetto alla risoluzione HD tradizionale e un livello di dettaglio di gran lunga maggiore. L'adattatore consente l'invio di contenuti Ultra HD al monitor DisplayPort e supporta l'audio surround 7.1.

La retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di collegare un computer HDMI a un monitor DisplayPort
- Permette di visualizzare documenti, fogli di calcolo e pagine web su più schermi
- Consente di progettare e modificare file grafici sul display DP utilizzando l'uscita HDMI del computer
- Permette il montaggio e la visualizzazione di video in post-produzione su un display 4K
- Consente di visualizzare il materiale girato dalla sorgente HDMI su un monitor DisplayPort

Caratteristiche

- Soluzione compatta con installazione plug-and-play
- Aumento della produttività grazie al collegamento di un secondo monitor al computer laptop
- Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni video fino a Ultra HD 4K
- Retrocompatibile con i display che supportano la risoluzione Full HD 1920x1200
- Alimentazione tramite USB, senza necessità di driver o adattatori di alimentazione

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	HDMI
Uscita AV	DisplayPort
Audio	Sì
ID chipset	MegaChips - STDP2600

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	3840 x2160
Risoluzioni supportate	3840 X 2160 at 30 Hz 1920x1200

1920x1080 (1080p) at 120 Hz

1280x720 (720p)

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin)

Note/requisiti speciali

Nota Questo adattatore non supporta HDCP 2.2

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Tensione di uscita 5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 20~95% RH non-condensante

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Lunghezza prodotto 10.0 in [25.5 cm]

Larghezza prodotto 0.9 in [2.3 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 2.5 oz [70.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.9 in [17.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.0 oz [114.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore HDMI a DisplayPort
	1 - Cavo estensione USB 60 cm

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.