

Micro HDMI till DVI-D-adapter M/F - 20 cm

Produkt ID: HDDDVMF8IN



Behöver du ansluta din Micro HDMI® utrustade telefon eller bärbara dator till en digital DVI-D-skärm? Denna Micro HDMI till DVI-D-adapter på 20 cm är den perfekta lösningen.

Anslut din bärbara dator eller mobila enhet med Micro HDMI till en DVI-digital skärm eller projektor. Koppla helt enkelt en hane-till-hane DVI-D-kabel, som till exempel vår DVI-D single-link kabel på 91 cm (DVIMM3) från skärmen till adaptern och anslut adaptern till enheten.

Perfekt för användning i styrelserummet, på hemmakontoret eller på affärsresan, du kan vara redo att presentera var du än är.

Behöver du ett sätt att lägga till audio i dina presentationer? Du kan använda vår 3,5 mm audiokabel på 1 m (MU3MMS).

Minska belastning och förhindra skada på enhetsporten. Denna kabel på 20 cm förflyttar enhetsporten en bit bort från datorn för att förhindra belastning på porten och kontakter. Dessutom blockerar den inte andra öppna portar så att de kan ansluta andra enheter.

Adaptern får enkelt plats i datorväskan, rygsäcken eller annan väska och är därför det perfekta mobila tillbehöret att ta med som handbagage. Använd förberedd vid presentation för en potentiell kund, föreläsning på annan plats eller när du reser till en kund.

HDDDVMF8IN Micro HDMI till DVI-D-adaptern täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din HDMI Micro-utrustade mobila enhet som till exempel telefon, bärbar dator eller surfplatta till en DVI-D-skärm eller -projektor

## Funktioner

- Ger 20 centimeter kabellängd
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder en maximal upplösning på 1920x1200
- APPLICATIONS: This adapter connects Micro HDMI (Type-D) devices: GoPro Hero/Raspberry Pi 4/cameras (DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS to your DVI-Digital monitor/DVI display/projector; use existing DVI-D M/M cable; works with Samsung/Dell/HP/Acer/LG monitors
- SPECS: 8 inch (20 cm) | Black | HDMI Male (Type-D/Micro) to DVI-Digital (24-pin) Female | Gold-plated connectors | 32 AWG | 0.2" (5mm) OD | PVC Jacket | EMI Shield: Al-Mylar foil with Drain | Lifetime Warranty

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passiv
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

### Kontakt(er)

Connector A	Micro HDMI (19-stifts)
Connector B	DVI-D (25-stifts)

---

### Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	30/32 AWG
Kabellängd	8.0 in [20.3 cm]
Produktlängd	8.0 in [20.3 cm]

Produktbredd	1.6 in [40.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	1.4 oz [40.0 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	1.0 in [26.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 oz [44.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	20 cm Micro HDMI® till DVI-D-videoadapter - M/F
-----------------	---

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

