

## Cavo adattatore HDMI a DisplayPort da 3m - 4K 30Hz

ID prodotto: HD2DPMM3M



Questo cavo HDMI a DisplayPort da 3 m con alimentazione USB consente di collegare una sorgente video HDMI, ad esempio un computer laptop o desktop, un lettore Blu-ray™ o una fotocamera, a un monitor o proiettore DisplayPort senza la necessità di cavi video aggiuntivi. Il cavo adattatore è dotato di connettori maschio che consentono di collegare la sorgente video direttamente al display, senza la necessità di adattatori o cavi aggiuntivi.

Grazie all'installazione plug-and-play, il cavo convertitore attivo HDMI 1.4 a DisplayPort 1.2 assicura una semplice configurazione senza software o driver da installare. L'adattatore viene alimentato tramite una porta USB, evitando così la necessità di ulteriori adattatori di alimentazione.

Grazie al supporto della funzionalità 4K a 30 Hz, le immagini sono nitide e ben definite, con una resa più realistica rispetto alla risoluzione HD tradizionale e un livello di dettaglio di gran lunga maggiore. Il cavo adattatore HDMI a DisplayPort consente l'invio di contenuti Ultra HD al monitor DisplayPort e supporta l'audio surround 7.1.

Grazie alla retrocompatibilità con i display 1080p e 1440p, l'adattatore HDMI a DisplayPort è un ottimo accessorio per rendere la configurazione esistente per i video 4K a prova di futuro.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Per l'uso in sale riunioni o workstation per ufficio per installazioni che richiedono cavi da 3 metri
- Consente di collegare un computer HDMI a un monitor DisplayPort
- Visualizzazione dei filmati dalla sorgente HDMI su un monitor DisplayPort

## Caratteristiche

- Pratica soluzione plug-and-play che non necessita di altri cavi
- La conversione attiva HDMI a DisplayPort consente la trasmissione di audio e video ad alta definizione dal computer a un monitor DP
- Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni video fino a Ultra HD 4K

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	HDMI - 1.4
Uscita AV	DisplayPort
Audio	Sì
ID chipset	MegaChips Technology - STDP2600

---

### Prestazioni

Video Revision	HDMI 1.4
Risoluzioni digitali massime	3840 x2160
Risoluzioni supportate	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio DisplayPort - Canale audio 7.1

---

Connettore/i

Connettore A 1 - HDMI (19 pin)

Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin)

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione ingresso 5V DC

Tensione di uscita 5 DC

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

Umidità 5~90% RH (non-condensante)

---

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 9.8 ft [3.0 m]

Larghezza prodotto 0.8 in [2.1 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.1 cm]

Peso prodotto 7.1 oz [200.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.3 in [16.0 cm]

Larghezza del Pacco 6.0 in [15.3 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 7.1 oz [200.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Cavo HDMI a DisplayPort

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty 2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.