

## 3,5 inch Silicone Harde Schijf Beschermhoes met Connectorkap

Productcode: HDDSLEV35



Deze tweedelige silicone harde schijf beschermhoes biedt een stevige beschermingslaag tegen mogelijke schokken / stootschade voor uw 3,5 inch harde schijven. Indien omsloten door het grotere bovenste gedeelte van de hoes, biedt deze extra stabiliteit en bescherming voor 3,5 inch SATA harde schijven, wanneer deze zijn geplaatst in een van de StarTech.com docking stations (SATADOCKU2, SATADOCKU2E, SATADOCK22UE) of de meeste door derden geproduceerde docking stations. Deze stapelbare veelzijdige harde schijf beschermhoes biedt de nodige flexibiliteit en past op de meeste niet-geïnstalleerde 3,5 inch IDE- en SATA/SAS-harde schijven. Het is voorzien van een afdekking die speciaal is ontworpen om de harde schijf-aansluitingen bij het vervoeren of stapelen te beschermen, maar die voor installatie kan worden verwijderd. De harde schijf beschermhoes is uitgevoerd in duurzaam silicone en heeft een ventilatie-opening aan de bovenkant voor een betere warmteafvoer. De HDDSLEV35 is het perfecte accessoire voor onze SATA-harde schijf docking stations en schijfbehuizingen (zonder lade), en voor het veilig bewaren van niet in gebruik zijnde schijven.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Technici die kale harde schijven moeten dragen of vervoeren
- Beschermt harde schijven bij het gebruik van een harde schijf docking station van StarTech.com
- Beschermt ongebruikte harde schijven tijdens opslag

#### Eigenschappen



- Stapelbaar ontwerp
- Biedt stevige bescherming tegen schokken en stoten
- Verwijderbare eindkap voor bescherming van de aansluitingen
- Ventilatie-openingen voor een betere warmteafvoer
- Geschikt voor de meeste 3,5 inch harde schijven

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Schijfgrootte	3.5in

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Transparant
Lengte product	6.1 in [15.5 cm]
Breedte product	4.7 in [12 cm]
Hoogte product	1.3 in [32 mm]
Gewicht product	3.2 oz [90 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	11.4 in [29 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.1 in [27 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 oz [97 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd

3,5 inch Harde Schijf Beschermhoes

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

