

Câble d'Extension HDMI 2.0 de 2 m, Câble HDMI Haut Débit, 4K 60Hz, Câble d'Extension HDMI Mâle vers Femelle, Adaptateur HDMI M/F

N° de produit: HD2MF6FL




Ce câble de sauvegarde de port HDMI haute vitesse prévient l'usure du port HDMI sur votre moniteur ou d'autres appareils, et permet une portée supplémentaire pour une plus grande polyvalence de configuration. Le câble prolongateur de port prend en charge toutes les spécifications HDMI 2.0, y compris les résolutions jusqu'à 4K (60Hz) et une bande passante jusqu'à 18 Gbit/s.

Ce câble d'extension HDMI mâle-femelle prend en charge toutes les fonctionnalités HDMI 2.0 :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz
- Hautes vitesses avec une bande passante allant jusqu'à 18 Gbit/s
- Plage dynamique élevée (HDR) pour un rapport de contraste plus élevé et des couleurs vives
- Son cristallin avec jusqu'à 32 canaux audio numériques
- Prise en charge du format d'image cinéma 21:9 et de la vidéo 3D
- Compatible avec les versions antérieures de HDMI
- Prise en charge des fonctions de Contrôle Électronique Grand Public (CEC)

Entièrement compatible avec l'équipement HDMI 2.0, ce câble d'extension HDMI maintient une qualité d'image optimale avec des résolutions allant jusqu'à 4K 60Hz et des bandes passantes allant jusqu'à 18 Gbit/s. La compatibilité ascendante assure une intégration transparente avec les appareils HDMI existants.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utiliser comme économiseur de port pour réduire la pression sur les ports d'E/S HDMI
- Idéal pour les appareils équipés de HDMI dans les kiosques ou les écrans de signalisation numérique en étendant les connexions à des ports cachés
- Extension des connexions HDMI à partir de téléviseurs ou de projecteurs HDMI muraux

Spécifications techniques

- **EXTENSION HDMI 2.0** : Améliorez la connectivité HDMI et étendez la vidéo 4K 60Hz; Les connecteurs mâle et femelle bidirectionnels servent d'économiseur de port, réduisant l'usure des ports; Permettent une portée étendue pour une plus grande polyvalence
- **HDMI 2.0 COMPLET** : HDMI UHD haut débit prend en charge Dynamic HDR10 avec traitement 12 bits pour une qualité d'image éclatante; Audio 7.1 et 32 canaux avec ARC; Se connecte aux écrans UHD/caméras/appareils vidéo/média dédiés; Compatible avec HDMI 1.4/1.2
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs blindés plaqués or pour une durabilité accrue et une protection contre les EMI; Homologués pour fonctionner au-delà de 10 000 cycles d'insertion; La gaine souple et les serre-fils sont sans halogène et conformes RoHS
- **APPLICATIONS** : Étend rapidement la portée entre les appareils HDMI; Convient aux TV/projecteurs montés/salles de conférence/réunion; HDMI 2.0 Port Saver réduit la tension du port HDMI due à l'usure fréquente; Idéal pour les ports HDMI difficiles d'accès
- **CARACTÉRISTIQUES** : Noir; 2 mètre; Bidirectionnel; Alimenté par bus; HDMI 2.0 haute vitesse; 4K 60Hz; Prend en charge HDR10/ HDCP 2.2/ARC; Audio 7.1 et 32 canaux; 18 Gbps; 6 mm de diamètre extérieur; Disponible dans d'autres longueurs

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers

	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Résistance au feu	Indice VW-1
Performance		
	Video Revision	HDMI 2.0
	Vitesse max. de transfert de données	18 Gbit/s
	Résolutions numériques max.	4K 60 Hz
	Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
		HDMI - 32 Channel Audio
	Protocoles pris en charge	HDMI 2.0
		HDMI 1.4
		HDMI 1.2
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - HDMI
	Connecteur B	1 - HDMI
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	Température de stockage	-20°C - 70°C (-4°F - 176°F)
	Humidité	10% - 90%
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	30 AWG
	Type de boîtier	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)

Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [6 mm]
Longueur du produit	6.9 ft [2.1 m]
Largeur du produit	0.9 in [2.2 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Poids du produit	3.4 oz [95 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	7.3 in [18.5 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.7 cm]
Poids brut	3.7 oz [106.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'Extension HDMI 2.0 de 2 m
-----------------------	---------------------------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis