

HDMI 2.0ケーブル／15m／アクティブ／4K60Hz／CL2規格／壁内配線可／HDR／
ARC／イーサネット対応／High Speed HDMI®／オス - オス／ブラック／ウルトラHD UHD モニター ディスプレイ
コード／Ultra HD 4K

製品ID: HD2MM15MA



インウォール配線（壁の中に埋め込む配線）に適したCL2規格対応HDMIケーブル。アクティブ信号増幅回路を内蔵しているため、信号損失を発生させずにHDMI機器を15mまで接続します。これまでのHDMI仕様とも下位互換性があり、すべての既存HDMI機器で使用することができます。

ケーブルに内蔵のブースター回路は、外部電源を使用せずアクティブにHDMI信号を増幅し、通常のHDMIよりも長い接続距離をサポートします。また、より薄いワイヤ構造で柔軟性が高く、インウォール配線に適しています。

この4K対応HDMIケーブルは、4K/60Hz(3840x2160p)の解像度と18Gbpsの伝送帯域に対応しています。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)にも対応しており、高いコントラスト比と鮮明なカラーを保持します。

このケーブルは、解像度とスピードの向上、よりシャープなイメージなど、現在最も進んだHDMI機能を提供します。究極のホームシアター、臨場感あふれるデジタルサイネージやプレゼンテーションなどに最適なケーブルとなります。

また、最大32の非圧縮デジタルオーディオチャンネルに対応しており、極めて明瞭なサウンドを実現します。

注意: このケーブルは、単方向アーキテクチャを使用しており、正しい方向でケーブルを接続する必要があります。「TV」ラベルがついたHDMIコネクタをディスプレイに接続し、デバイスとHDMIソースを適切に接続してください。

認証、レポート、互換性



用途

- ・CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線
- ・4K対応ディスプレイ／デバイスを接続

・会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続

製品の特長

・4K HDMIケーブル: 4K60Hz (3840x2160) のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、3Dビデオをサポート

・アクティブ回路: バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠

・高耐久性: 壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に理想的。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシエル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック

・用途: 家庭/オフィス/会議室/イベント会場/教室などで便利に使える長尺ハイスピードHDMIケーブル。ノートパソコンのプレゼンテーションを4Kモニタ、プロジェクタ、CEC対応ディスプレイなどに出カ

・仕様: ケーブル長: 15m/色: ブラック/HDMI 2.0 | HDMI コード オス - オス /被覆材: PVC/アルミマイラーEMI シールド/CL2 難燃レーティング。注意: このケーブルは単方向仕様で、「TV」と表示されたコネクタを映像出力先のTV/ディスプレイに接続します。

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CL2定格
チップセットID	Spectra7 - HT8181

性能

最大デジタル解像度	3840 x 2160 (4K)@60hz
オーディオ仕様	最大32個のオーディオチャンネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)

コネクタ

コネクタA	1 - HDMI [19ピン]
コネクタB	1 - HDMI [19ピン]

特記 / 必要条件

注意	このHDMIケーブルは単方向仕様で、「TV」と表示された側のHDMIコネクタが、映像出力先のディスプレイ、テレビ、またはプロジェクターに接続されていることを確認してください。
----	---

環境条件

動作温度	0° - 26°C (32° - 79°F)
------	------------------------

保存温度	0° - 35°C (32° - 90°F)
湿度	5~75% (結露なきこと)

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	24 AWG
ケーブル長	15 m [49.2 ft]
製品縦	15.0 m [49.2 ft]
製品横	1.2 cm [0.5 in]
製品高さ	2.1 cm [0.8 in]
製品重量	1.5 kg [3.3 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	31.1 cm [12.2 in]
パッケージ横	34.7 cm [13.7 in]
パッケージ高さ	7.2 cm [2.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	1.5 kg [3.3 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - HDMIケーブル
---------	--------------

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。