

Cavo HDMI a DVI-D di 10 m - M/M

ID prodotto: HDDVIMM10M



Il cavo HDMI® a DVI-D da 10 metri HDDVIMM10M permette di connettere una scheda video DVI-D (o un altro dispositivo con uscita DVI-D) a uno schermo dotato di tecnologia HDMI; il cavo supporta l'operatività bidirezionale, che permette la configurazione all'inverso, per ottenere video digitali da un dispositivo con uscita HDMI a uno schermo dotato di DVI-D. Uno strumento aggiuntivo molto utile per qualsiasi applicazione di pubblicità digitale, multimediale o home theater, questo cavo dalle elevate prestazioni è progettato per fornire immagini della migliore qualità tramite la tecnologia HDMI o le connessioni digitali DVI. Questo cavo HDMI-DVI-D dalla lunga durata è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Compatibile con TV LCD dotati di HDMI®/DVI, proiettori LCD, TV al plasma, HDTV, lettori DVD e set-top box
- Consente di collegare un dispositivo con uscita DVI-D (scheda video e così via) a un monitor o display HDMI®
- Per collegare un dispositivo con uscita HDMI (scheda video e così via) a un monitor o display DVI-D

Caratteristiche

- Elevata larghezza di banda, segnale video non compresso e audio digitale multicanale in un unico cavo

- Facile installazione

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	DVI-D (19 pin)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	24 AWG
Lunghezza cavo	32.8 ft [10 m]
Lunghezza prodotto	32.8 ft [10.0 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [39.5 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [15.6 mm]
Peso prodotto	2.6 lb [1.2 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 lb [1.2 kg]



Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Cavo HDMI® a DVI-D di 10 m - M/M

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

