

## Cable Adaptador Convertidor de Video HDMI a VGA HD15 - 1920x1200 - 1080p

ID del Producto: HD2VGAE2



El Adaptador/Convertidor HDMI® a VGA, HD2VGAE2 permite convertir la señal HDMI de un laptop, ultrabook, computadora de escritorio a un proyector o pantalla VGA HD15, al tiempo que se ahorra el costo de actualizar su monitor a uno compatible con HDMI. Este convertidor HDMI a VGA, está dirigido a dar salida al contenido generado por el usuario, tal como documentos de trabajo y presentaciones. Este adaptador también puede incrementar su productividad al extender el escritorio de su PC a un monitor secundario, multiplicando por dos su espacio de trabajo.

Con soporte para resoluciones de hasta 1080p (1920x1200) y sin necesidad de usar adaptadores de alimentación externos, este adaptador activo HDMI® a VGA HD15 ofrece una solución compacta y portátil.

¿Busca un conversor HDMI a VGA para Chromebook? Utilice un HD2VGAMICRO.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Permite conectar dispositivos equipados con HDMI como laptops, ultrabooks u ordenadores de escritorio a un proyector o pantalla VGA

### Características

- **CONÉCTESE A UNA PANTALLA ANTIGUA:** Reduzca los costes de actualización continuando utilizando equipos antiguos - Le permite conectar un ordenador de sobremesa o portátil con HDMI más reciente (como un Ultrabook) a un monitor o proyector VGA más antiguo
- **SORTIE VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ :** Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1080 @ 60Hz, ce convertisseur d'écran VGA de qualité IT à une sortie vidéo FullHD d'une clarté cristalline pour garantir la qualité de vos images
- **SALIDA DE VÍDEO DE ALTA CALIDAD:** Compatible con resoluciones de hasta 1920x1080 a 60Hz (1080p), este convertidor de pantalla VGA produce una salida de vídeo Full HD de gran nitidez para garantizar que la calidad de la imagen no se vea comprometida
- **PORTABILITÉ PARFAITE :** Conçu pour les professionnels en déplacement, cet adaptateur HDMI vers VGA ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe et se glisse parfaitement dans la sacoche de votre PC portable. L'accessoire idéal pour les pro de l'IT
- **PORTABILIDAD PERFECTA:** Diseñado pensando en los profesionales que viajan, este adaptador no necesita adaptador de corriente externo y cabe perfectamente en la bolsa del portátil - Es el accesorio perfecto para el profesional informático que se desplaza
- **SANS PROBLÈME :** Prenant en charge le plug-and-play, cet adaptateur HDMI offre une configuration rapide/facile, sans logiciel/pilote supplémentaire. Facile d'utilisation, permet aux utilisateurs de se connecter en déplacement/au bureau/à la maison
- **SIN PROBLEMAS:** Ofrece una configuración rápida y sencilla, sin necesidad de software ni controladores adicionales - Su facilidad de uso garantiza que los usuarios puedan conectarse tanto si están de viaje como en la oficina o en casa.
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este adaptador de pantalla HDMI a VGA tiene una garantía de 3 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
Estándares Industriales	HDMI® de alta velocidad

ID del Conjunto de Chips ITE - IT6695FN

---

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
MTBF	1,754,784 horas

---

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

Observaciones / Requisitos

Nota	Este adaptador no funciona con equipos Chromebook de Samsung. Se recomienda HD2VGAMICRO en este caso.
------	---

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% a 85% sin condensación

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	7.9 in [200 mm]
Longitud del Producto	9.6 in [24.5 cm]

Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [40 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor Adaptador HDMI® a VGA
---------------------	-------------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.