

## HDMI till VGA-adapter för stationär/bärbar dator/Ultrabook - 1920x1080

Produkt ID: HD2VGAE



Med HD2VGAE HDMI® till VGA-adapter kan du ansluta ett HDMI-uttag på en bärbar, stationär eller ultrabook-dator till en VGA-skärm eller -projektor och du slipper kostnaderna för att uppgradera till en HDMI-kompatibel skärm. HDMI-till-VGA-konverteraren är avsedd att leverera användargenererat innehåll som t.ex. presentationer eller dokument och kan även öka din produktivitet genom att utöka skrivbordet till en sekundär skärm och fördubbla arbetsutrymmet.

Denna aktiva HDMI-till-VGA-adapter behöver ingen extern strömkälla, har stöd för upplösningar på upp till 1080p (1920x1080) och är en kompakt och bärbar lösning för anslutning av en VGA-skärm med HD-upplösning.

Letar du efter en HDMI till VGA-konverterare till din Chromebook? Använd HD2VGAMICRO.

HD2VGAE HDMI® till VGA-adaptorn täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut HDMI-kompatibla enheter som en bärbar eller stationär dator eller en ultrabook till en VGA-projektor eller skärm

### Funktioner

- Maximal upplösning på 1920x1080 (1080p)

- Ingen extern strömadapter behövs

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
AV-ingång	HDMI
AV-utgång	VGA
Audio	Nej
Industristandarder	Höghastighets-HDMI®

---

#### Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200
Maximal digital upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Stöd för widescreen	Ja

---

#### Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	This adapter will not work with Samsung Chromebooks. HD2VGAMICRO is recommended for this application.
------	---

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	40% till 85% RH icke-kondenserande

---

#### Utseende



Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	9.6 in [24.5 cm]
Produktbredd	1.6 in [40 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	1.4 oz [39 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI® till VGA-adapter
-----------------	------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

