

Adaptador compacto de vídeo HDMI a VGA con audio

ID del Producto: HD2VGAMICRA



Este adaptador HDMI® a VGA le permite conectar su ordenador equipado con HDMI a una pantalla o un proyector VGA. Este versátil adaptador incluye una salida separada de audio de 3,5mm para la obtención de audio de la señal HDMI, además de ser compatible con resoluciones de ordenador de hasta 1920x1200.

El adaptador funciona con cualquier ordenador equipado con HDMI, para posibilitar la compatibilidad con pantallas VGA. Al facilitar la compatibilidad VGA con un Ultrabook™ o Chromebook™ se dispone de las opciones de conexión necesarias para el uso de casi cualquier proyector o pantalla de una sala de juntas.


El adaptador HDMI a VGA no requiere software ni controladores, lo cual ahorra tiempo y esfuerzo cuando se necesita una rápida conexión. Además, el adaptador incluye una salida de 3,5mm, lo cual permite el uso compartido de audio directamente desde su puerto HDMI.

Este adaptador HDMI a VGA tiene un peso ligero que facilita su portabilidad, pues se puede llevar en cualquier bolsa de ordenador portátil. El adaptador también ha sido diseñado con consumo bajo de potencia, a fin de no tener que llevar un voluminoso adaptador externo de alimentación, o tener que buscar un tomacorriente cuando se desplace o viaje.

El conversor no transfiere contenido con cifrado digital.

El adaptador HD2VGAMICRA está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su Ultrabook o Chromebook a la pantalla de una sala de juntas
- Utilice su monitor HDMI como pantalla secundaria
- Lleve el adaptador al desplazarse o viajar, a fin de asegurarse de que su ordenador portátil será compatible con pantallas VGA al traer su propio equipo a la oficina (BYOD)

Características

- Aumente la funcionalidad de su Ultrabook o Chromebook equipado con HDMI, gracias a la compatibilidad con VGA
- Fácil configuración e instalación, tipo plug-and-play
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 (1080p)
- Salida separada de audio de 3,5mm

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de	Chrontel - CH7101A-BF

Chips

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1900x1200 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales (3,5 mm)

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Observaciones / Requisitos

Nota	Este convertidor no es compatible con los ordenadores Mac que utilizan tarjetas Intel HD 4000 (Mac Mini). Para facilitar la compatibilidad específica con estos dispositivos, StarTech.com ofrece el adaptador Mac Mini a VGA (https://www.startech.com/AV/Converters/Video/HDMI-HDMI-Micro-to-VGA-Adapter-Converter-HDMI-Tablet-to-Monitor~MCHD2VGA)>MCHD2VGA). El convertidor no transfiere contenido con cifrado digital.
------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR 90%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	2.5 in [6.2 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	0.3 oz [8.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja	3.1 in [8.0 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador compacto HDMI a VGA
---------------------	-----------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.