

Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable  
- 1920 x 1280 / 1080p

N° de produit: HD2VGAMICRO



Le convertisseur HDMI vers VGA HD2VGAMICRO vous permet de connecter une sortie HDMI de votre Ultrabook, Chromebook ou ordinateur portable à un écran ou un vidéoprojecteur VGA.

Pour assurer la compatibilité avec votre Chromebook Samsung®, le HD2VGAMICRO a subi toute une série de tests dans une vaste gamme d'applications, ce qui fait de cet adaptateur vidéo un convertisseur idéal pour connecter votre Chromebook à un écran VGA.

Sans adaptateur d'alimentation externe requis et avec son format compact, cet adaptateur HDMI vers VGA est un excellent accessoire à avoir sous la main dans votre sacoche d'ordinateur portable. De plus, ce convertisseur facile à utiliser prend en charge l'installation Plug-and-Play, ce qui réduit le temps d'installation et élimine les tracas liés à la présence des pilotes sur votre ordinateur.

Ce convertisseur d'une qualité vidéo maximale prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p. Voici une solution pratique pour augmenter votre productivité en prolongeant le bureau de votre ordinateur à un deuxième écran.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Permet, dans la salle de conférence, de connecter des appareils HDMI comme votre ordinateur

portable ou Ultrabook à un vidéoprojecteur ou un grand écran VGA

- Augmentez votre productivité en prolongeant votre bureau sur un deuxième écran, ce qui double votre espace de travail disponible
- Connectez un Chromebook, Ultrabook ou ordinateur portable HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA externe

## Spécifications techniques

- Pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Format compact
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200/1080p

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	1
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non

---

### Performance

Résolutions analogiques max.	1920x1200
Résolutions prises en charge	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

---

### Conditions

environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 20 à 90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	1.8 in [4.5 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	0.3 oz [9.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	3.2 in [8.1 cm]
Package Height	0.9 in [2.3 cm]
Poids brut	1.3 oz [38.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur convertisseur Slim HDMI vers VGA
-----------------------	---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis