

HDMI - DVI-D変換ケーブル/1m/双方向対応/オス - オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイコンバーター

製品ID: HDDVIMM1M



DVI-Dビデオカード(またはその他DVI-D出力デバイス)をHDMIディスプレイに接続する1m HDMI® - DVI-D変換ケーブル。 双方向動作をサポートしており、リバース構成が可能なため、HDMI対応の出力ポートからDVI-D対応ディスプレイにデジタルビデオを出力することもできます。

この高性能ケーブルは、HDMI技術とDVIデジタル接続のどちらでも高画質を実現できるよう設計されており、デジタルサイネージ、マルチメディア、ホームシアターといった用途に適しています。

## 認証、レポート、互換性







## 用途

- ・HDMI®/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応
- ・DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI®対応モニタ/ディスプレイに接続
- ・HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続

## 製品の特長

- ・高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
- ・実装が簡単

ハードウェア



	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ゴールド
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
 コネクタ		
	コネクタA	1 – HDMI [19ピン]
	コネクタB	1 - DVI-D [19ピン]
物理的特徴		
	色	ブラック
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長	1 m [3.3 ft]
	製品縦	1.0 m [3.3 ft]
	製品横	2.1 cm [0.8 in]
	製品高さ	4.0 cm [1.6 in]
	製品重量	107.0 g [3.8 oz]
 パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	18.6 cm [7.3 in]
	パッケージ横	19.8 cm [7.8 in]
	パッケージ高さ	2.6 cm [1.0 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	110.0 g [3.9 oz]
— 箱に含まれているもの	If we have a section of	4 4 UDM® DVIDE TU +7/+7
	パッケージ内容	1 − 1m HDMI® − DVI−Dケーブル − オス/ オス

<sup>\*</sup> 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。