

3m HDMI naar DVI-D Kabel - M/M

Productcode: HDDVIMM3M



Met de 3m lange HDDVIMM3M HDMI® naar DVI-D-kabel kunt u een DVI-D-videokaart (of een ander apparaat met DVI-D-uitgang) aansluiten op een HDMI-beeldscherm; de kabel ondersteunt bi-directionele communicatie, zodat deze ook omgekeerd kan worden gebruikt voor het doorgeven van digitale video vanaf een HDMI-uitgang naar een DVI-D-beeldscherm. Deze hoogwaardige kabel is een waardevolle aanvulling in toepassingen als home cinema, narrowcasting of multimedia en is ontworpen om de hoogst mogelijke beeldkwaliteit te leveren via een HDMI- en DVI-aansluiting.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit apparaten met HDMI® en DVI-D op elkaar aan, zoals LCD-tv's, LCD-projectoren, plasma-tv's, HDTV's, DVD-spelers en kabelontvangers
- Sluit een apparaat met DVI-D-uitgang (videokaart, etc.) aan op een HDMI®-monitor/beeldscherm
- Sluit een apparaat met HDMI-uitgang (videokaart, etc.) aan op een DVI-D-monitor/beeldscherm

Eigenschappen

- Niet-gecomprimeerde video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel

- Eenvoudige installatie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - DVI-D (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	7.6 oz [214.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	5.3 in [13.4 cm]
Package Height	1.0 in [2.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.0 oz [228.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 3m HDMI® naar DVI-D Kabel - M/M

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.