

Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M
- 1920x1200 / 1080p

N° de produit: HD2VGAMM6



Le câble convertisseur de 1,8 m HDMI® vers VGA HD2VGAMM6 vous permet de connecter votre Chromebook™, ou ordinateur de bureau ou portable HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA, sans adaptateurs ni câbles supplémentaires.

Ce câble convertisseur vous évite de devoir combiner un adaptateur HDMI vers VGA à un câble VGA volumineux en offrant une solution de bout en bout permettant de connecter votre ordinateur HDMI numérique à votre vidéoprojecteur ou écran VGA.

Contrairement à la plupart des adaptateurs HDMI vers VGA qui requièrent une prise pour convertir le signal vidéo, le modèle HD2VGAMM6 ne nécessite aucune alimentation externe pour la plupart des installations. Pour fonctionner avec les ordinateurs Mac qui requièrent plus de puissance, le modèle HD2VGAMM6 comporte une source d'alimentation USB intégrée en option (câble USB non inclus), qui facilite la connexion d'un écran à votre bureau ou votre poste de travail lorsqu'une puissance supplémentaire est nécessaire.

Auparavant, il était difficile et coûteux de passer de l'HDMI numérique au VGA analogue. Maintenant, il est possible d'éviter des coûts supplémentaires en connectant votre source vidéo HDMI à votre écran ou vidéoprojecteur VGA existant au moyen du modèle HD2VGAMM6. De plus, étant donné que le câble adaptateur prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 ou 1080p, vous pourrez continuer à utiliser votre écran VGA existant tout en conservant une qualité vidéo haute définition.

Le câble convertisseur HD2VGAMM6 offre une connexion de 1,8 m précise, qui élimine les enchevêtrements dus à la longueur des câbles et assure une installation nette et professionnelle. Pour les installations plus courtes, nous offrons un câble HDMI vers VGA de 91 cm (HD2VGAMM3) et pour les installations plus longues, un câble HDMI vers VGA de 3 m (HD2VGAMM10), ce qui vous permet de choisir la bonne longueur de câble selon vos installations.

Remarque : Le contenu chiffré numériquement depuis une source vidéo HDMI ne s'affichera pas.

Le convertisseur HD2VGAMM6 bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Branchez un ordinateur HDMI à votre vidéoprojecteur de salle de classe ou de conférence
- Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail, pour les installations nécessitant un câble jusqu'à 1,8 m
- Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur HDMI soit compatible avec votre écran VGA

Spécifications techniques

- Réduisez l'enchevêtrement grâce à un câble adaptateur court de 1,8 m
- Évitez l'ajout d'autres adaptateurs ou câbles, grâce à un câble intégré connectant directement une source vidéo HDMI à un écran ou un vidéoprojecteur VGA
- Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
- Conversion active HDMI numérique vers VGA analogue
- Adaptateur et câble à la fois, avec 1 connecteur HDMI mâle et 1 connecteur VGA mâle
- Installation plug-and-play

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	VGA

Prise en charge audio Non

ID du chipset Chrontel - 7101A

Performance

Longueur max. de câble 6.0 ft [1.8 m]

Résolutions analogiques max. 1920 x 1200

Résolutions numériques max. PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz

MTBF 1,381,510 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur USB Micro-B (5 broches)

Connecteur A HDMI (19 broches)

Connecteur B VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Longueur de câble 6.0 ft [1.8 m]

Longueur du produit 6.1 ft [1.8 m]

Largeur du produit 1.6 in [40.0 mm]



Hauteur du produit 0.6 in [15.0 mm]

Poids du produit 4.0 oz [112.8 g]

Informations
d'emballage

Package Length 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 7.8 in [19.8 cm]

Package Height 0.6 in [15.0 mm]

Poids brut 4.6 oz [130.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet HDMI to VGA adapter cable

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

