

Convertidor HDMI a RCA con Audio

ID del Producto: HD2VID2



Esta caja conversora HDMI a RCA (con audio) transforma la señal de una fuente de video digital HDMI (y el audio correspondiente) para que funcione en televisores y pantallas de sistema análogo de video compuesto RCA, tanto tipo NTSC, como PAL.

El conversor de video HDMI a vídeo compuesto ofrece funcionalidades que garantizan la más alta calidad de imágenes de salida, como reducción del ruido, conversión de fotogramas y mejora del contraste adaptativo.

Gracias a la compatibilidad con resoluciones de entrada de alta definición, de hasta 1080p, este adaptador RCA le permite la conversión de su señal HDMI a video compuesto, sin desmejora de la nitidez de la imagen.

Este adaptador de video compuesto, de peso liviano y diseño compacto sumamente portátil, le permite utilizarlo casi en cualquier lugar. Gracias a su compatibilidad con un amplio rango de resoluciones de entrada de ordenador y HDTV, este versátil conversor RCA es la solución perfecta para utilizar modelos de dispositivos más recientes con sus dispositivos existentes de generación anterior.

La capacidad de convertir y utilizar sus dispositivos HDMI más nuevos con sus televisores o pantallas más antiguos ofrece no solo flexibilidad, sino que evita gastar en actualizaciones de su hardware, lo cual resulta muy práctico en el caso de entornos domésticos o de oficinas.

Para garantizar el fácil uso e instalación, este conversor de video único para video compuesto RCA se instala mediante el sencillo sistema plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Convierta su señal HDMI a video compuesto RCA
- Continúe disfrutando de sus pantallas de definición estándar con dispositivos fuente HDMI
- Ideal en el caso de presentaciones en que se utilizan sistemas antiguos de proyección
- Transmita sus más recientes videos caseros en sus televisores o pantallas más antiguas

Características

- Convierta su fuente HDMI® actual en audio y video compuesto (salidas de color amarillo, blanco y rojo)
- Disfrute de resoluciones HDTV gracias a la compatibilidad con video de hasta 1080p
- Compatible con varias resoluciones de entrada de ordenador y HDTV, así como con casi cualquier dispositivo HDMI de entrada
- Fácil y sencilla instalación, tipo plug-and-play

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	Composite
	Audio RCA
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	Estándares HDMI, DVI 1.0

Rendimiento

Resoluciones Admitidas	Input TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz Output 480i, 576p
Especificaciones de Audio	Entrada - LPCM 2 Canales, 48kHz Salida - Estéreo Izq/Der
MTBF	1.301.084 horas

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)
Conector(es) de Entrada	1 - Audio estéreo (2 x RCA)

Indicadores

Indicadores LED	1 - Indicador LED de entrada 1 - LED de alimentación
-----------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1000 mA
Tipo de Enchufe	M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------------	-----------------------------

Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 20~90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	4.3 in [10.8 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	10.1 oz [286.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.5 cm]
Ancho de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Altura de la Caja	2.2 in [5.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conversor HDMI a Compuesto
	1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	4 - Tornillos
	2 - Soportes de montaje
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.