

7 m HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Productcode: HDDVIMM7M



De HDDVIMM7M 7 m HDMI®-naar-DVI-D-kabel stelt u in staat een DVI-D-videokaart (of ander DVI-D-outputapparaat) op een scherm met HDMI-technologie aan te sluiten. De kabel ondersteunt een bidirectionele werking die tevens een omgekeerde configuratie mogelijk maakt, en levert digitale video vanaf een HDMI-uitgang naar een DVI-D-scherm.

Deze krachtige kabel is een waardevolle toevoeging aan ieder reclamebord, multimedia- of thuisbioscooptoepassing. De kabel is ontworpen om via HDMI-technologie of digitale DVI-verbindingen beelden met de beste kwaliteit te verzorgen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit HDMI-/DVI-geschikte LCD-tv's, LCD-schermen, plasma-tv's, HDTV's, DVD-spelers en set-top boxes aan
- Sluit een apparaat met DVI-D-uitgang (videokaart, etc.) aan op een HDMI®-monitor/beeldscherm
- Sluit een apparaat met HDMI-uitgang (videokaart, etc.) aan op een DVI-D-monitor/beeldscherm

Eigenschappen

- 1 HDMI mannelijke connector
- 1 DVI-D mannelijke connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekontlasting
- Hoogwaardige constructie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - DVI-D (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	23.0 ft [7 m]
Lengte product	23.0 ft [7.0 m]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	1.8 lb [0.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	8.2 in [20.9 cm]
Package Width	9.8 in [24.8 cm]
Package Height	2.8 in [7.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 7 m HDMI®-naar-DVI-D-kabel - M/M
-------------	--------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.