

## Cable Extensor HDMI Ultra HD 4k x 2k de 2m - Alargador Macho a Hembra

ID del Producto: HDEXT2M



El cable de extensión HDMI® (2m), HDEXT2M dispone de un conector HDMI de 19 pines (macho) en un extremo y de un conector HDMI de 19 pines (hembra) en el otro permitiendo ampliar la distancia de conexión entre dispositivos equipados con HDMI en hasta 2 metros.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Diseñado para garantizar confiabilidad, este cable de extensión de alta calidad cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com.

Acerca de los Cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables de extensión HDMI de Alta Velocidad están diseñados por expertos y fabricados con materiales de primerísima calidad para asegurar el máximo nivel de rendimiento y alta definición. El estándar HDMI combina video con gran ancho de banda y audio digital multicanal en un sólo cable, y proporciona imágenes de claridad cristalina.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Extienda un cable HDMI® de Alta Velocidad en 2 metros para proporcionar mayor flexibilidad e instalaciones de dispositivos A/V más convenientes

## Características

- Conectores HDMI® revestidos en oro
- Cable de alta calidad
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
- APLICACIONES: La extensión del puerto permite un alcance más fácil (2m adicionales) y para proteger los puertos HDMI de su ordenador. Conecte el televisor/monitor. Ideal para el hogar/oficina y viajes
- ESPECIFICACIONES: 2m | Negro | HDMI Macho a Hembra | 30 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: Lámina de Al-Mylar | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC, YCC601 Color | HDMI 1.4 y anteriores

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	30 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]

Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.9 in [2.2 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	4.2 oz [120.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.0 oz [112.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable de Extensión HDMI 2 m - M/H
---------------------	---------------------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.