

2m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Produkt-ID: HD3MM2MW



Das High-Speed-HDMI®-Kabel HD3MM2MW (2 m) mit CL3-Grad für Installation in der Wand verfügt über zwei goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine zuverlässige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern, Projektoren usw.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

High Speed HDMI Digital Video- und Audio-Kabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- HDMI-Kabelführung in der Wand
- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.

Merkmale

- 2x HDMI-Stecker
- CL3-Kabelgrad
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklass e	Ausgelegt gemäß CL3

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gerade

Drahtstärke	30/32 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	2.5 oz [71.6 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.9 oz [81.8 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2 m weißes CL3-High-Speed-HDMI-Kabel - Stecker/Stecker
--------------------	------------------------------------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

