

Cable HDMI de alta velocidad de 2m - Macho a Macho - CL3 Instalación en Pared -  
Ultra HD 4k x 2k - Blanco

ID del Producto: HD3MM2MW



El cable HDMI® de alta velocidad, de 2 metros, modelo HD3MM2MW, está clasificado como categoría CL3, para instalaciones de pared, y tiene dos conectores HDMI (macho) chapados en oro que proporcionan una conexión HDMI a HDMI fiable y de alta calidad entre dispositivos como reproductores Blu-Ray Disc™, televisores HDTV, reproductores DVD, receptores estéreo, proyectores, etc.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

Acerca de los cables HDMI a HDMI de StarTech.com:

Los cables HDMI de alta velocidad de vídeo y audio digital de StarTech.com han sido diseñados por expertos y totalmente fabricados con materiales de alta calidad, a fin de garantizar su alta calidad y su rendimiento de alta definición. El cable HDMI estándar combina vídeo de banda ancha y audio digital multicanal, así como una resolución de imagen de claridad impecable.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Tramos de cable HDMI de pared
- De utilidad para conectar dispositivos de audio y vídeo de alta definición como reproductores de Blu-ray Disc™, televisores de alta definición, reproductores de DVD, DVRs, consolas de juegos, proyectores, etc.

## Características

- 2 conectores macho HDMI
- Categoría de cable CL3
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Alta calidad de fabricación

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CL3

---

### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
---------------------------	-----------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

---

### Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto

Calibre del Conductor	30/32 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [71.6 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.9 oz [81.8 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI de alta velocidad CL3 (blanco), de 2 metro - M/M
---------------------	---

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.