

2 m witte CL3 High Speed HDMI-kabel voor installatie in de wand - Ultra HD 4k x 2k  
HDMI-kabel - HDMI naar HDMI M/M

Productcode: HD3MM2MW



De HD3MM2MW 2 m lange, high-speed HDMI®-kabel is CL3 geclassificeerd voor installatie in de wand, en heeft twee vergulde HDMI (mannelijke) connectors voor een betrouwbare, hoogwaardige HDMI-naar-HDMI-verbinding tussen apparaten zoals bijvoorbeeld Blu-Ray Disc™-spelers, HDTV's, dvd-spelers en stereo-ontvangers.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080 p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is dus al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HD3MM2MW 2 meter lange, in de wand HDMI-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Over StarTech.com HDMI-naar-HDMI-kabels:

StarTech.com high-speed HDMI digitale video- en audiokabels zijn door experts ontworpen en zijn uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- HDMI-kabel voor installatie in de wand

- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's, dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

## Eigenschappen

- 2 HDMI mannelijke connectors
- CL3 geclassificeerde kabel
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- Vergulde HDMI-connectoren
- Hoogwaardige constructie

---

### Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                             |
| Connectormateriaal | Goud                                 |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |
| Brandbestendigheid | CL3 goedgekeurd                      |

---

### Prestaties

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Maximale digitale resoluties | 4K x 2K @ 30 Hz |
|------------------------------|-----------------|

---

### Connector(en)

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Connector A | HDMI (19-polig) |
| Connector B | HDMI (19-polig) |

---

### Fysieke eigenschappen

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleur           | Wit          |
| Stijl connector | Recht        |
| Draaddikte      | 30/32 AWG    |
| Kabellengte     | 6.6 ft [2 m] |



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Lengte product  | 6.6 ft [2 m]     |
| Breedte product | 0.8 in [20.5 mm] |
| Hoogte product  | 0.4 in [11 mm]   |
| Gewicht product | 2.5 oz [71.6 g]  |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Verpakkingsaantal        | 1               |
| Package Length           | 8.7 in [22 cm]  |
| Package Width            | 7.9 in [20 cm]  |
| Package Height           | 0.7 in [18 mm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 2.9 oz [81.8 g] |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |  |
|-------------|--|
| Meegeleverd | 2 m lange, witte CL3 high-speed HDMI-kabel - M/M |
|-------------|--|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

