

7 m lange, witte CL3 high-speed HDMI-kabel voor installatie in de wand -
HDMI-naar-HDMI - M/M

Productcode: HD3MM7MW



De HD3MM7MW 7 m lange, high-speed HDMI®-kabel is CL3 geclassificeerd voor installatie in de wand, en heeft twee vergulde HDMI (mannelijke) connectors voor een betrouwbare, hoogwaardige HDMI-naar-HDMI-verbinding tussen apparaten zoals bijvoorbeeld Blu-Ray Disc™-spelers, HDTV's, dvd-spelers en stereo-ontvangers.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met levensechte kleurweergave. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is daarmee al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HD3MM7MW 7 meter lange HDMI-kabel voor installatie in de wand wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

High-speed HDMI digitale video- en audiokabels van StarTech.com zijn ontworpen door experts en uitsluitend vervaardigd van materialen van topkwaliteit voor hoogwaardige high-definition prestaties. De HDMI-standaard combineert video met hoge bandbreedte en meerkanaals digitale audio in één kabel en biedt een kristalheldere beeldresolutie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- HDMI-kabel voor installatie in de wand
- Voor het aansluiten van high-definition audiovisuele apparatuur zoals BluRay™-spelers, HDTV's,

dvd-spelers, digitale videorecorders, spelcomputers, projectoren etc.

Eigenschappen

- 2 HDMI mannelijke connectors
- CL3 goedgekeurde kabel
- Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
- Vergulde HDMI-connectoren
- Hoogwaardige constructie

Prominence

Garantiebeleid	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 23' 7m Certified High Speed Long HDMI 1.4 Cable CL3 In-wall 4K

Hardware

Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Brandbestendigheid	CL3 goedgekeurd

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Stijl connector	Recht
Draaddikte	30/32 AWG



Kabellengte	23.0 ft [7 m]
Lengte product	23.0 ft [7 m]
Breedte product	0.8 in [20.5 mm]
Hoogte product	0.4 in [11 mm]
Gewicht product	7.4 oz [209.9 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.0 in [25 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.8 oz [219.8 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	7 m lange, witte CL3 high-speed HDMI-kabel - M/M
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

