

23ft (7m) CL3 Rated HDMI Cable w/ Ethernet - In Wall Rated Ultra HD HDMI Cable - 4K 30Hz UHD High Speed HDMI Cable - 10.2 Gbps - HDMI 1.4 Video/Display Cable - 30AWG, White

Produkt ID: HD3MM7MW



Höghastighets-HDMI™-kabeln med Ethernet är utformad för att leverera överlägsen video- och ljudprestanda samtidigt som den säkerställer tillförlitlig anslutning till en mängd olika HDMI-enheter, inklusive HDTV, stereomottagare, projektorer, spelkonsoler med mera.

Höghastighets-HDMI™

Denna HDMI 1.4b-kabel stöder Ultra HD 4K-upplösningar (3840 x 2160p vid 30 Hz eller 4096 x 2160p vid 24 Hz), Full HD (1920 x 1080p vid upp till 120 Hz) och en bandbredd på 10,2 Gbps för sömlös video- och ljudöverföring. Den har också stöd för breda bildformat, vilket gör den perfekt för både hemunderhållningssystem och professionella presentationer. Stöder 3D-video och 8-kanalsljud (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) för att ge dig en helt uppslukande tittnings- och lyssningsupplevelse.

CL3-klassad för infälld installation i vägg

Denna HDMI-kabel har en tålig CL3-klassad PVC-mantel som är utformat för installation i vägg. Vid brand avger manteln låga nivåer av giftiga ångor, vilket ökar säkerheten i bostäder och kommersiella miljöer. Den robusta konstruktionen garanterar lång livslängd och tillförlitlighet, vilket gör den till ett utmärkt val för styrelserum, klassrum och hemmabiografer.

Förstklassig konstruktionskvalitet

Den här kabeln är konstruerad med 30 AWG koppartråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta, vilket minimerar signalförlust och störningar. Detta garanterar tydlig, högkvalitativ ljud- och videoöverföring med exceptionell tillförlitlighet.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och

HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- In-wall HDMI cable runs
- Connecting high-definition A/V devices such as Blu-Ray Disc™ players, HDTVs, DVD Players, DVRs, game consoles, projectors etc.

Funktioner

- **HIGH SPEED HDMI CABLE:** 23 ft (7 m) HDMI 1.4b Cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DURABLE CL3 RATED CABLE:** Ultra HD HDMI cable with durable PVC jacket and strain relief for high strength and reliability; CL3 rated jacket releases low levels of toxic fumes in case of fire; Ideal for in-wall installations & for Commercial environments
- **QUALITY CONSTRUCTION:** 30AWG wire with gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- **APPLICATIONS:** Use in home offices/boardrooms/conference rooms/offices/classrooms, works with your laptop/professional workstation/soundbar for presentations via UHD/4K monitors, projector or large display; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- **SPECS:** 23 ft (7 m) | White | HDMI 1.4b | HDMI Cord Male to Male | 30 AWG | Gold-plated connectors | PVC Jacket, CL3 Rated | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 & earlier

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
	Brandteknisk klass	CL3-klass
Prestanda	Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
Kontakt(er)	Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
Miljö	Drifttemperatur	-20°C to 40°C (-4°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 90%
Utseende	Färg	Vit
	Kontakttyp	Rak
	Tråddimension	30/32 AWG
	Kabellängd	23.0 ft [7 m]
	Produktlängd	23.0 ft [7 m]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]
	Produktvikt	10.8 oz [306 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.3 in [15.9 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.7 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]

Fraktvikt (förpackning) 11.4 oz [322.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 7m White CL3 High Speed HDMI Cable - M/M

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.