

3ft (91cm) Mini HDMI to HDMI Cable with Ethernet - 4K 30Hz High Speed Slim Mini HDMI to HDMI Adapter Cable - Mini HDMI Type-C Device to HDMI Monitor/Display - Video Converter Cord

Produkt-ID: HDMIACMM3S



Das Schlanke High Speed HDMI™ Mini zu HDMI Kabel mit Ethernet wurde entwickelt, um Geräte, die über einen HDMI Mini-Anschluss verfügen, mit einem HDMI-fähigen Bildschirm/Gerät zu verbinden. Es bietet eine kostensparende Lösung für den Anschluss von HDMI-fähigen Geräten der neuesten und der nächsten Generation an die bestehende HDMI-Technologie.

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz oder 4096x2160p bei 24Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt er Breitbildformate und eignet sich damit sowohl für Home Entertainment-Systeme als auch für professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein umfassendes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Dieses Kabel besteht aus 36 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Designed for use with mobile devices and cellular phones that are equipped with an HDMI® Mini port
- A single cable solution for quickly connecting your HDMI Mini-equipped digital camera to your TV

Merkmale

- **HIGH SPEED MINI HDMI TO HDMI CABLE:** 3 ft Mini HDMI 1.4b Cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **SLIM AND DURABLE:** Ultra HD slim (0.14"/3.6mm OD) & light weight Mini HDMI to HDMI adapter cable with flexible strain relief prevents damage due to repetitive bending; Slim cable design reduces bend radius, improving flexibility for Commercial applications
- **QUALITY CONSTRUCTION:** Mini HDMI to HDMI converter cable constructed w/ 36AWG wire, gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- **APPLICATIONS:** This slim cord connects Mini HDMI (Type-C) devices such as phones, tablets, laptops and cameras (DSLR/Video) to your HDMI (Type-A) TV/monitor/display/projector; Ideal for viewing on larger screens; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECS:** 3 foot | Black | HDMI 1.4b | HDMI Male (HDMI Type-C/Mini) to HDMI Male (Type-A/Standard) | 36 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 2.0 & earlier | Lifetime Warranty

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30 Hz
-------------------------	-----------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - Mini HDMI (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	36 AWG
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.4 mm]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktbreite	0.4 in [1.0 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produktgewicht	0.9 oz [25.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.1 in [12.9 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [32.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 ft Slim High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.