

3ft (91cm) Mini HDMI to HDMI Cable with Ethernet - 4K 30Hz High Speed Slim Mini HDMI to HDMI Adapter Cable - Mini HDMI Type-C Device to HDMI Monitor/Display - Video Converter Cord

Nº de produit: HDMIACMM3S



Le câble HDMI™ Mini vers HDMI Haute Vitesse Slim avec Ethernet est conçu pour connecter des appareils dotés d'un port HDMI Mini à un écran ou un appareil compatible HDMI, offrant une solution économique pour connecter des appareils HDMI de pointe ou de nouvelle génération à une technologie HDMI existante.

HDMI™ Haute Vitesse

Ce câble HDMI 1.4b prend en charge les résolutions Ultra HD 4K (3840x2160p à 30Hz, ou 4096x2160p à 24Hz), ainsi qu'une bande passante de 10,2 Gbps pour une transmission fluide de la vidéo et de l'audio. Il prend également en charge les formats grand angle, ce qui le rend parfait pour les systèmes de divertissement à domicile comme pour les présentations professionnelles. Avec la prise en charge de la vidéo 3D et de l'audio à 8 canaux (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), vous profitez d'une expérience audiovisuelle totalement immersive.

Fabriqué avec un fil de cuivre 36 AWG, des connecteurs plaqués or et un blindage EMI de qualité supérieure utilisant une feuille Al-Mylar et une tresse de cuivre, ce câble réduit les pertes de signal et les interférences. Cela garantit une transmission audio et vidéo claire, de haute qualité et d'une fiabilité exceptionnelle.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Designed for use with mobile devices and cellular phones that are equipped with an HDMI® Mini port
- A single cable solution for quickly connecting your HDMI Mini-equipped digital camera to your TV

Spécifications techniques

- HIGH SPEED MINI HDMI TO HDMI CABLE: 3 ft Mini HDMI 1.4b Cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- SLIM AND DURABLE: Ultra HD slim (0.14"/3.6mm OD) & light weight Mini HDMI to HDMI adapter cable with flexible strain relief prevents damage due to repetitive bending; Slim cable design reduces bend radius, improving flexibility for Commercial applications
- QUALITY CONSTRUCTION: Mini HDMI to HDMI converter cable constructed w/ 36AWG wire, gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- APPLICATIONS: This slim cord connects Mini HDMI (Type-C) devices such as phones, tablets, laptops and cameras (DSLR/Video) to your HDMI (Type-A) TV/monitor/display/projector; Ideal for viewing on larger screens; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- SPECS: 3 foot | Black | HDMI 1.4b | HDMI Male (HDMI Type-C/Mini) to HDMI Male (Type-A/Standard) | 36 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 2.0 & earlier | Lifetime Warranty

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
-----------------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - Mini HDMI (19 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	36 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.4 mm]
Longueur du produit	36.0 in [91.4 cm]
Largeur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Poids du produit	0.9 oz [25.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	1.1 oz [32.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 3 ft Slim High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

