

3ft (91cm) Mini HDMI to HDMI Cable with Ethernet - 4K 30Hz High Speed Slim Mini HDMI to HDMI Adapter Cable - Mini HDMI Type-C Device to HDMI Monitor/Display - Video Converter Cord

Productcode: HDMIACMM3S



Deze dunne High Speed HDMI™ Mini naar HDMI kabel met Ethernet is ontworpen om apparaten met een HDMI Mini-poort aan te sluiten op een HDMI-scherm/apparaat. Dit is een voordelige oplossing om HDMI apparaten van de nieuwste en volgende generatie aan te sluiten op bestaande HDMI-technologie.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Door het gebruik van 36 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Designed for use with mobile devices and cellular phones that are equipped with an HDMI® Mini port
- A single cable solution for quickly connecting your HDMI Mini-equipped digital camera to your TV

Eigenschappen

- **HIGH SPEED MINI HDMI TO HDMI CABLE:** 3 ft Mini HDMI 1.4b Cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **SLIM AND DURABLE:** Ultra HD slim (0.14"/3.6mm OD) & light weight Mini HDMI to HDMI adapter cable with flexible strain relief prevents damage due to repetitive bending; Slim cable design reduces bend radius, improving flexibility for Commercial applications
- **QUALITY CONSTRUCTION:** Mini HDMI to HDMI converter cable constructed w/ 36AWG wire, gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- **APPLICATIONS:** This slim cord connects Mini HDMI (Type-C) devices such as phones, tablets, laptops and cameras (DSLR/Video) to your HDMI (Type-A) TV/monitor/display/projector; Ideal for viewing on larger screens; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECS:** 3 foot | Black | HDMI 1.4b | HDMI Male (HDMI Type-C/Mini) to HDMI Male (Type-A/Standard) | 36 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 2.0 & earlier | Lifetime Warranty

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Prestaties

Maximale digitale resoluties	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig)
Connector B	1 - Mini HDMI (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	36 AWG
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.4 mm]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	0.4 in [1.0 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	0.9 oz [25.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3 ft Slim High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.