

Cable de 91cm Micro HDMI a HDMI con Ethernet - Vídeo 4K de 30Hz - Adaptador
Conversor Micro HDMI Tipo D de Alta Velocidad a HDMI 1.4 - para TV o Monitores UHD
- Macho a Macho

ID del Producto: HDMIADMM3



El cable HDMI™ Micro a HDMI de alta velocidad con Ethernet está diseñado para conectar dispositivos que incorporan un puerto HDMI Micro a una pantalla/dispositivo habilitado para HDMI, lo que proporciona una solución económica para conectar dispositivos habilitados para HDMI de última generación y de la siguiente generación a la tecnología HDMI existente.

Alta velocidad HDMI™

Este cable HDMI 1.4b admite resoluciones Ultra HD 4K (3840x2160p a 30 Hz, o 4096x2160p a 24 Hz), y un ancho de banda de 10,2 Gbps para una transmisión de vídeo y audio sin fisuras. También es compatible con relaciones de aspecto amplias, lo que la hace perfecta tanto para sistemas de entretenimiento doméstico como para presentaciones profesionales. Gracias a la compatibilidad con vídeo 3D y audio de 8 canales (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), podrá disfrutar de una experiencia de visualización y audición totalmente envolvente.

Construido con hilo de cobre de 34 AWG, conectores chapados en oro y un blindaje EMI superior mediante una lámina de Al-Mylar y un trenzado de cobre, este cable minimiza la pérdida de señal y las interferencias. Esto garantiza una transmisión de audio y vídeo nítida y de alta calidad con una fiabilidad excepcional.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Una solución de un sólo cable para conectar rápidamente su Smartphone o dispositivo portátil a una pantalla o televisor equipado con HDMI®

Características

- **CABLE MICRO HDMI A HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** Compatible con 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), ancho de banda de 10,2Gbps, relación de aspecto amplia, Audio de 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Vídeo 3D
- **DURABLE:** Ultra HD de alta velocidad totalmente moldeado Micro HDMI a HDMI cable convertidor con recubrimiento de PVC para una alta resistencia y fiabilidad. Alivio de tensión de PVC flexible evita daños debido a la flexión repetitiva por el uso
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Fabricado con cable de 34AWG y conectores chapados en oro, blindaje superior EMI con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre, que mejoran la integridad de la señal y la fiabilidad, proporcionando una mayor calidad de vídeo y audio
- **APLICACIONES:** Conecta dispositivos Micro HDMI (Tipo-D): GoPro Hero/Raspberry Pi 4/cámaras (DSLR/Video)/Nikon/Canon EOS a su monitor/pantalla/proyector HDMI (Tipo-A; Ideal para ver en pantallas más grandes); Samsung/Sony/Apple TV/Asus ZenBook
- **ESPECIFICACIONES:** 91cm | Negro | HDMI 1.4b | HDMI Macho (Tipo-D/Micro) a HDMI Macho (Tipo-A/Estándar) | 34 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: Al-Mylar trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 |HDMI 1.4 y anteriores| Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - HDMI (19 pines)
Conecotor B	1 - Micro HDMI (19 pines)

Requisitos

Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad	HR de 20-80% sin condensación

Características
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Cable OD	0.2 in [4.2 mm]
Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
Peso del Producto	1.2 oz [34.5 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.4 in [13.8 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [42.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - 3 ft High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Micro M/M
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

