

Cavo Mini HDMI a HDMI con Ethernet da 2m - Cavo Adattatore Mini HDMI a HDMI 4K 30Hz ad Alta Velocità - Da dispositivo Mini HDMI Type-C a Monitor/Display HDMI - Cavo Convertitore Video Resistente

ID prodotto: HDACMM2M



Il cavo HDMI™ Mini a HDMI con Ethernet è progettato per collegare dispositivi dotati di una porta HDMI Mini a un display/dispositivo abilitato HDMI, fornendo una soluzione economica per collegare dispositivi HDMI all'avanguardia e di nuova generazione alla tecnologia HDMI esistente.

HDMI™ ad Alta Velocità

Questo cavo HDMI 1.4b supporta risoluzioni Ultra HD 4K (3840x2160p a 30Hz o 4096x2160p a 24Hz) e una larghezza di banda di 10,2 Gbps per una trasmissione video e audio senza interruzioni. Supporta inoltre ampi formati, rendendolo perfetto sia per i sistemi di home entertainment che per le presentazioni professionali. Grazie al supporto per video 3D e audio a 8 canali (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD), potrai goderti un'esperienza di visualizzazione e ascolto totalmente coinvolgente.

Realizzato con filo di rame 30 AWG, connettori placcati in oro e schermatura EMI superiore con lamina Al-Mylar e treccia di rame, questo cavo riduce al minimo la perdita di segnale e le interferenze. Ciò garantisce una trasmissione audio e video chiara e di alta qualità con un'affidabilità eccezionale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento della fotocamera digitale a dispositivi HDMI®
- Una soluzione con un unico cavo per il collegamento rapido di dispositivi A/V dotati di HDMI®

Caratteristiche

- **CAVO HDMI MINI a HDMI ad ALTA VELOCITA'**: cavo adattatore HDMI 1.4b da 2m con Ethernet, 4K(3840x2160p, 24/25/30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD(1920x1080p, 120Hz), larghezza di banda 10.2Gbps, Formato Video: Wide, 8Ch Audio(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3D
- **RESISTENTE**: Cavo HDMI Mini a HDMI Ultra HD ad alta velocità, rivestito in resistente e flessibile PVC per evitare lo sfilacciamento e il deterioramento dovuto alle ripetute torsioni ed all'uso intensivo; Ideale per ambienti commerciali
- **QUALITÀ**: cavo convertitore da Mini HDMI a HDMI realizzato con filo 30AWG; Connettori placcati in oro e schermatura EMI con lamina in Alluminio e treccia di rame migliorano l'integrità e l'affidabilità del segnale fornendo video e audio di alta qualità
- **APPLICAZIONI**: Questo cavo collega dispositivi Mini HDMI (Type-C) come telefoni, tablet, computer portatili e fotocamere (DSLR/Video) alla tua TV/monitor/display/proiettore HDMI (Type-A); Ideale per la visualizzazione su schermi più grandi
- **SPECIFICHE**: 2 metri | Nero | HDMI 1.4b | Mini HDMI (Type-C) a HDMI (Type- A) M/M | 30 AWG | Guaina PVC | Schermatura: Lamina di alluminio con treccia di rame | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supporta HDMI 1.4 e precedenti| Garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - Mini HDMI (19 pin)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	2.9 oz [83.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.1 in [18.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.8 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [88.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 2 m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.