

50cm Mini HDMI naar HDMI Cable met Ethernet - 4K 30Hz High Speed Mini HDMI naar HDMI Adapterkabel, Mini HDMI Type-C naar HDMI Monitor/Display, Duurzame Video Converter Kabel

Productcode: HDACMM50CM



Deze High Speed HDMI™ Mini naar HDMI kabel met Ethernet is ontworpen om apparaten met een HDMI Mini-poort aan te sluiten op een HDMI scherm/apparaat. Dit is een voordelige oplossing om HDMI apparaten van de nieuwste en volgende generatie aan te sluiten op bestaande HDMI-technologie.

High Speed HDMI™

Deze HDMI 1.4b kabel ondersteunt Ultra HD 4K resoluties (3840x2160p bij 30Hz of 4096x2160p bij 24Hz) en een bandbreedte van 10,2 Gbps voor vlotte video- en audio transmissie. Bovendien ondersteunt deze kabel ook wide aspect ratio's, waardoor deze ideaal is voor zowel home entertainment systemen als professionele presentaties. Met ondersteuning voor 3D-video en 8-kanaals audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) kunt u genieten van een volledig indrukwekkende kijk- en luisterervaring.

Door het gebruik van 30 AWG koperdraad, vergulde connectors en hoogwaardige EMI afscherming met Al-Mylar folie en een koperen vlechtwerk, minimaliseert deze kabel signaalverlies en interferentie. Dit zorgt voor een heldere, high-quality audio- en videotransmissie met een uitzonderlijke betrouwbaarheid.

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw digitale camera aan op apparaten met HDMI®-aansluiting
- Een enkele kabel voor het snel aansluiten van uw audio/video-apparatuur met HDMI-aansluiting

Eigenschappen

- **HIGH SPEED MINI HDMI NAAR HDMI KABEL:** 50cm Mini HDMI 1.4b kabel met Ethernet. 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2Gbps bandbreedte, brede beeldratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DUURZAAM:** Volledig gegoten Ultra HD High Speed Mini HDMI naar HDMI-adapterkabel met duurzame PVC trekontlasting voorkomt rafelen of schade als gevolg van herhaaldelijk buigen. Ideaal voor commerciële omgevingen
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Mini HDMI naar HDMI converter kabel met 30AWG draad en vergulde connectoren. Superieure EMI bescherming met Al-Mylar folie voor betere signaalintegriteit en betrouwbaarheid voor hogere kwaliteit video en audio.
- **TOEPASSINGEN:** Verbindt Mini HDMI (Type-C) apparaten zoals telefoons, tablets, laptops en camera's (DSLR/Video) met uw HDMI (Type-A) TV/monitor/beeldscherm/projector. Korte HDMI kabel ideaal voor het bekijken op grotere schermen;
- **SPECIFICATIES:** 50cm | Zwart | HDMI 1.4b | HDMI Male (HDMI Type-C/Mini) naar HDMI Male (Type-A/Standaard) | 30 AWG | PVC Mantel | EMI: Al-Mylar folie | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Ondersteunt HDMI 1.4 en eerder | Levenslange garantie
- **CARACTÉRISTIQUES :** 30 cm | Noir | HDMI 1.4b | Cordon HDMI mâle à mâle | 30 AWG | Connecteurs plaqués or | Gaine en PVC | Blindage : Tresse de 65 % et feuille d'Al-Mylar | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur | Garantie à vie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Connector(en)		
	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - Mini HDMI (19-polig)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	30 AWG
	Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
	Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
	Breedte product	0.8 in [2.1 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	1.1 oz [30.8 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	6.3 in [16.0 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Package Height	0.7 in [1.7 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.4 oz [40.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 50cm High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Mini - M/M
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.