

50cm Mini HDMI to HDMI Cable with Ethernet - 4K 30Hz High Speed Mini HDMI to HDMI Adapter Cable - Mini HDMI Type-C Device to HDMI Monitor/Display - Durable Video Converter Cord

Produkt ID: HDACMM50CM



Höghastighets-HDMI™ Mini till HDMI-kabeln med Ethernet är utformad för att ansluta enheter som har en HDMI Mini-port till en HDMI-aktiverad skärm/enhet. Det innebär att du kan ansluta nästa generationens avancerade HDMI-aktiverade enheter till befintlig HDMI-teknik. Det är kostnadsbesparande också.

Höghastighets-HDMI™

Denna HDMI 1.4b-kabel stöder Ultra HD 4K-upplösningar (3840 x 2160p vid 30 Hz eller 4096 x 2160p vid 24 Hz) och en bandbredd på 10,2 Gbps för sömlös video- och ljudöverföring. Den har också stöd för breda bildformat, vilket gör den perfekt för både hemunderhållningssystem och professionella presentationer. Stöder 3D-video och 8-kanalsljud (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) för att ge dig en helt uppslukande tittnings- och lyssningsupplevelse.

Den här kabeln är konstruerad med 30 AWG koppartråd, guldpläterade kontakter och överlägsen EMI-skärmning med Al-Mylar-folie och kopparfläta, vilket minimerar signalförlust och störningar. Detta garanterar tydlig, högkvalitativ ljud- och videoöverföring med exceptionell tillförlitlighet.

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI:s varumärkesidentitet och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Connect your digital camera to HDMI®-enabled devices
- A single-cable solution for quickly connecting your HDMI-capable A/V devices

Funktioner

- **HIGH SPEED MINI HDMI TO HDMI CABLE:** 50cm Mini HDMI 1.4b Cable with Ethernet supports 4K (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2Gbps bandwidth, wide aspect ratio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DURABLE:** Ultra HD high speed fully molded Mini HDMI To HDMI adapter cable with durable PVC jacket for high strength and reliability; Flexible PVC strain relief prevents fraying or damage due to repetitive bending; Ideal for Commercial environments
- **QUALITY CONSTRUCTION:** Mini HDMI to HDMI converter cable constructed w/ 30AWG wire, gold-plated connectors, and superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid improve signal integrity and reliability, providing higher quality video and audio
- **APPLICATIONS:** This cord connects Mini HDMI (Type-C) devices such as phones, tablets, laptops and cameras (DSLR/Video) to your HDMI (Type-A) TV/monitor/display/projector; Short HDMI cable is ideal for viewing on larger screens;
- **SPECS:** 50 cm | Black | HDMI 1.4b | HDMI Male (HDMI Type-C/Mini) to HDMI Male (Type-A/Standard) | 30 AWG | PVC Jacket | Shield: Al-Mylar foil with Braid | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 Color | Supports HDMI 1.4 and earlier| Lifetime Warranty
- **CARACTÉRISTIQUES :** 30 cm | Noir | HDMI 1.4b | Cordon HDMI mâle à mâle | 30 AWG | Connecteurs plaqués or | Gaine en PVC | Blindage : Tresse de 65 % et feuille d'Al-Mylar | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | Couleur YCC601 | Compatible avec HDMI 1.4 et antérieur| Garantie à vie

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	19
Kontaktplätering	Guld
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Kontakt(er)		
Connector A	1 - HDMI (19-stifts)	
Connector B	1 - Mini HDMI (19-stifts)	
Utseende		
Färg	Svart	
Kontakttyp	Rak	
Tråddimension	30 AWG	
Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]	
Produktlängd	19.7 in [50.0 cm]	
Produktbredd	0.8 in [2.1 cm]	
Produkthöjd	0.4 in [1.1 cm]	
Produktvikt	1.1 oz [30.8 g]	
Förpackning		
Förpackningsantal	1	
Paketets längd	6.3 in [16.0 cm]	
Package Width	7.8 in [19.8 cm]	
Paketets höjd	0.7 in [1.7 cm]	
Fraktvikt (förpackning)	1.4 oz [40.0 g]	
Vad det är i lådan		
Ingår i paketet	1 - 0.5 m High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini- M/M	

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.