

## Cable de 12cm Adaptador HDMI de alta velocidad - HDMI a Micro HDMI - Hembra a Macho

ID del Producto: HDADFM5IN



El cable HDMI® a Micro HDMI, modelo HDADFM5IN, le permite utilizar un cable estándar HDMI macho a macho para conectar sus dispositivos móviles (BlackBerry® PlayBook™, Smartphones, etc.) a la gran mayoría de las pantallas del mercado.

Con un conector HDMI estándar (tipo A) en un extremo y uno Micro HDMI (tipo D) macho en el otro, usted puede hacer esta conversión fácilmente y conectarlo a monitores de PC, Televisores de Alta Definición y Proyectoros HDMI virtualmente en cualquier lugar.

El cable HDMI a Micro HDMI incluye conectores de alta calidad bañados en oro que aseguran máxima conectividad, y está respaldado por la Garantía de por Vida de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Solución sencilla que permite la conexión de dispositivos HDMI® Micro, como su BlackBerry® PlayBook™ o smartphone, a una pantalla o televisor de alta definición (HD), mediante un cable estándar HDMI macho a macho.

### Características

- **ADAPTADOR MICRO HDMI A HDMI DE ALTA VELOCIDAD:** Adaptador Micro HDMI a HDMI 1.4b 4K (3840x2160p, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), HD (1920x1080p, 120Hz), 10,2 Gbps, audio 8Ch (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), vídeo 3D
- **DURABLE:** Convertidor Micro HDMI a HDMI de alta velocidad totalmente moldeado con cubierta de PVC, para una gran resistencia y fiabilidad. El alivio de tensión de PVC flexible evita que se dañe debido al uso intensivo. Ideal para entornos comerciales
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** El dongle micro HDMI a HDMI está fabricado con cable de 34AWG, conectores chapados en oro, blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre que mejoran la integridad y fiabilidad de la señal
- **APLICACIONES:** Este adaptador conecta dispositivos Micro HDMI (Tipo-D) como teléfonos, tablets, portátiles y cámaras (DSLR/Vídeo) a su TV/monitor/pantalla/proyector HDMI (Tipo-A). Ideal para ver en pantallas más grandes. Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **ESPECIFICACIONES:** Cable de 13cm | Negro | HDMI 1.4b | HDMI Macho (Tipo-D/Micro) a HDMI Hembra (Tipo-A/Estándar) | 34 AWG | Cubierta de PVC | Blindaje: Al-Mylar trenzado | ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC | YCC601 | HDMI 1.4 | Garantía de por vida

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - Micro HDMI (19 pines)

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	5.0 in [127 mm]
Longitud del Producto	5.0 in [12.7 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.0 cm]

Peso del Producto 0.7 oz [20.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 4.8 in [12.2 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.6 cm]

Altura de la Caja 0.6 in [1.6 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [22.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador HDMI® a HDMI® Micro de 12cm - H/M

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.