

Prolunga HDMI maschio femmina da 15cm - Prolunga Cavo HDMI UHD 4K 30Hz M/F -
Estensione cavo HDMI 1.4 ad alta velocità - Dongle Adattatore HDMI salvaporta M/F -
30 AWG

ID prodotto: HDMIEXTAA6IN



Il cavo salvaporta HDMIEXTAA6IN è un cavo HDMI® da 15 cm progettato per evitare l'usura della porta HDMI del computer o di un dispositivo audio/video (lettore Blu-Ray, ricevitore audio/video ecc.). Dotato di 1 connettore HDMI maschio e 1 connettore HDMI femmina, permette di distanziare il collegamento della porta HDMI femmina di una scheda video o di un dispositivo audio/video dal dispositivo stesso e alleviare quindi le sollecitazioni dovute ai ripetuti inserimenti e rimozioni dello spinotto HDMI, nonché di spostare il peso del collegamento tipico del cavo HDMI dalla porta del dispositivo.

Questo cavo HDMI di alta qualità offre supporto completo delle risoluzioni 1080p e superiori, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e colori realistici. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, ad esempio un aumento delle risoluzioni e della frequenza dei fotogrammi, il cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4K x 2K.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Protezione della porta HDMI® della scheda video o del monitor dall'usura dovuta a connessioni/disconnessioni frequenti

- Consente ai dispositivi compatibili con la tecnologia HDMI di assorbire potenza dal dispositivo host

Caratteristiche

- **CAVO DI ESTENSIONE HDMI AD ALTA VELOCITÀ:** il cavo adattatore HDMI 1.4b da 15 cm; supporta 4K (3840x2160p) @24, 25, 30Hz; 4096x2160p 24Hz, Full HD (1920x1080p) 120Hz; 10.2 Gbps, aspect ratio ampio, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- **DUREVOLE:** cavo HDMI ad altissima velocità con connettori modellati e guaina in PVC per un'elevata resistenza; il connettore in PVC flessibile impedisce lo sfilacciamento o il danneggiamento dovuto a piegature ripetute; ideale per ambienti commerciali
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavo 30AWG con connettori placcati in oro; schermatura EMI con foglio di Al-Mylar e treccia di rame all' 85% migliorano l'integrità del segnale e l'affidabilità; il connettore femmina si collega alla porta HDMI e ne previene l'usura
- **APPLICAZIONI:** La prolunga per cavi HDMI permette di raggiungere più facilmente e di proteggere le porte HDMI di computer/laptop/desktop/workstation; Collega TV/monitor/display/proiettore; Ideale per casa/ufficio e viaggi; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG
- **SPECIFICHE:** 15 cm | Nero | HDMI 1.4 | HDMI Maschio a Femmina | 30 AWG | Guaina: PVC | Schermatura: Lamina di Al-Mylar con 85% di treccia | ARC, Colore Profondo, HDCP 1.4, CEC, Colore YCC601 | Supporta HDMI 1.4 e precedenti

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K x 2K @ 30 Hz
------------------------------	-----------------

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	30 AWG
Lunghezza del cavo	6.0 in [152.4 mm]

Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 oz [34.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo salvaporta HDMI® ad alta velocità da 15 cm - M/F
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.